



- **Fissaggio esterno ad avvitare**
- Apertura 270°
- Materiali :
POM nero o bianco
Perno in acciaio inox 304
- Testato su oltre 20.000 cicli di apertura e chiusura

Vantaggi

- Cerniera miniatura, ingombro ridotto
- Mantiene la porta in posizione grazie al suo sistema di autobloccaggio




SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Colore	A	B	C	ØD	F	G	ØS	Coppia di serraggio Massa		Stock*	Prix Uni. 1 à 5
									(Nm)	(g)		
CHAFR4028/MIN/B	Nero	40	28	2,5	2	5	25	3,2	0,25	5	✓	10,82 €
CHAFR4028/MIN/W	Bianco	40	28	2,5	2	5	25	3,2	0,25	5	✓	10,82 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



RPP14
Cinghia di trasmissione RPP, RPP14



BSPM
Vite a ricircolo di sfere miniatura, Dado + vite a ricircolo di sfere



T10-BAR
Barra dentata, T10



MAX26
Motoriduttore DC 12V e 24V DC, da 0,075 a 0,6Nm



PRF_ROUL
Ruota per profili alluminio, Senza freno



FDS
Flexible drive shaft, Masterflex® Steel, with PVC casing



DCG
Ventosa, Gomma naturale



LOQ
Accessori per porte, Fermoporte a scatto



PW_PWG2
Ruota di precisione, Bronzo



CHA_GC_9SS
Cerniera a bandiera inox, A saldare



DER80
Motore inox AC asincrono da 0,55 a 0,75kW, 0,55 a



MFB_MHB
Ingranaggio conico in plastica stampata, 1,5:1

Prodotti correlati



CHAFR-MINI
Cerniera, A frizione



CHAFR
Cerniera, A frizione