

# Cerniera **a frizione** miniatura





## CHAFRMINI

## POM nero o bianco

- **Fissaggio esterno ad avvitare**
- Apertura 270°
- Materiali :  
POM nero o bianco  
Perno in acciaio inox 304
- Testato su oltre 20.000 cicli di apertura e chiusura

### Vantaggi

- Cerniera miniatura, ingombro ridotto
- Mantiene la porta in posizione grazie al suo sistema di autobloccaggio



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Colore	A	B	C	ØD	F	G	ØS	Coppia di serraggio Massa		Stock*	Prix Uni. 1 à 5
									(Nm)	(g)		
CHAFR4028/MIN/B	Nero	40	28	2,5	2	5	25	3,2	0,25	5	✓	10,82 €
CHAFR4028/MIN/W	Bianco	40	28	2,5	2	5	25	3,2	0,25	5	✓	10,82 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



JCSs

Giunto cardanico -  
inox, Sollecitazioni  
leggere



ZDB

Ingranaggio conico in  
plastica, 2:1



PSG055

Ingranaggio dritto di  
precisione, Inox 303



ADL\_M

Anello di  
sollevamento, Acciaio



SDC

Boccole di  
posizionamento per  
pistoncino a molla,  
Per puntale da Ø4...



PRF-SCREEN-5

Screen support,  
Support with 5 axes of  
rotation



CHM40-MOT

Motoriduttore AC  
asincrono da 0,18 a  
0,55kW, 0.18 a  
0.55kW



VBFP

Volantino a 6 lobi -  
boccola passante,  
Duroplast - Ottone



DFG

Ventosa, silicone



BPL

Sfera portante con  
flangia, Leggero



LWH

Guida lineare a sfere -  
Sfere acciaio, Binario -  
da 9320 N a 71300 N



G1

Ingranaggio dritto  
acciaio, Acciaio  
20NCD2

## Prodotti correlati



CHAFR-MINI

Cerniera, A frizione



CHAFR

Cerniera, A frizione