



- Fissaggio esterno ad avvitare
- Apertura 270°
- Materiali :
POM nero o bianco
Perno in acciaio inox 304
- Testato su oltre 20.000 cicli di apertura e chiusura

Vantaggi

- Cerniera miniatura, ingombro ridotto
- Mantiene la porta in posizione grazie al suo sistema di autobloccaggio



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc. Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta	

Codice	Colore	A	B	C	ØD	F	G	ØS	Coppia di serraggio Massa		Stock*	Prix Uni. 1 à 5
									(Nm)	(g)		
CHAFR4028/MIN/B	Nero	40	28	2,5	2	5	25	3,2	0,25	5	✓	10,82 €
CHAFR4028/MIN/W	Bianco	40	28	2,5	2	5	25	3,2	0,25	5	✓	10,82 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



MEP

Impugnatura cilindrica libera, Fissa



ZGO

Ingranaggio dritto in plastica, Plastica lavorata (delrin)



PARF110

Piede senza snodo, Piede snodato oscillante fissabile Ø110



CMA

Vite ad occhio, Acciaio



WJUM20

Pattino Drylin® W, Pattino



SDG

Supporto con tirante ad occhio, Plastica



BLHB40

Rinvio angolare ad albero cavo, fino a 10.3 Nm



DOG316

Motoriduttore DC 12V e 24V DC, da 1.5 a 2 Nm




SRP

Spina cilindrica ISO8752, elastica ISO 8752



M1

Coppia ruota e vite senza fine, Acciaio temprato



PTBss

Bullone a occhio inox, Inox



PRF_PSA

Rotella per profilo alluminio, Albero per guida

Prodotti correlati



CHAFR-MINI

Cerniera, A frizione



CHAFR

Cerniera, A frizione