Cerniera a frizione miniatura

★★★★ Taille XS


CHAFRMINI — POM nero o bianco


- ***Fissaggio esterno ad avvitare***
- *Apertura 270°*
- *Materiali :*
  POM nero o bianco
  Perno in acciaio inox 304
- *Testato su oltre 20.000 cicli di apertura e chiusura*



Vantaggi

- *Cerniera miniatura, ingombro ridotto*
- *Mantiene la porta in posizione grazie al suo sistema di autobloccaggio*





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richieta

Codice	Colore	A	B	C	ØD	F	G	ØS	Coppia di serraggio (Nm)	Massa (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
CHAFR4028/MIN/B	Nero	40	28	2,5	2	5	25	3,2	0,25	5	✔	10,82 €
CHAFR4028/MIN/W	Blanco	40	28	2,5	2	5	25	3,2	0,25	5	✔	10,82 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Altri prodotti...



Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Acciaio 20NCD2



Maniglia a ripresa - maschio, Plastica



Cinghia aperta al metro tipo T, T5 Poliuretano armatura in acciaio



Sealed flange bearing unit for Food Industry, cover



Impugnatura sferica, Con inserto ottone




Pistoncino a molla, Con flangia di fissaggio orizzontale



Contenitore a becco, 8mm



Ingranaggio dritto rettificato, Acciaio trattato



Guarnizione di tenuta, Black NBR



Ingranaggio conico inox, 1:1



Ingranaggio conico in plastica, 1:1



Cinghia di trasmissione RPP, RPP8

Prodotti correlati



Cerniera, A frizione



Cerniera, A frizione