

Cerniera piana in acciaio o alluminio **Alu** **Aci**

CHAL Tipo di cerniera pianoforte

- Cerniera lunga con diametro del perno piccolo
- Giunto avvolto
- Cerniera non forata
- Materiali:

Acciaio grezzo
Alluminio



Applicazioni

- Falegnameria, carpenteria industriale, postazioni di lavoro...

Vantaggi

- Ingombro ridotto
- Possibilità di taglio alla lunghezza desiderata a vostra cura

Economica



Esempio d'applicazione

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codici	A	L	P	E	ØN	Massa al metro (kg/m)	Prezzo unit. 1 a 5
Acciaio							
CHAL3-40-1000	40	1000	20	1,2	3	0,530	12,33 €
CHAL3-50-1000	50	1000	20	1,2	3	0,610	12,98 €
Alluminio							
CHAL3-35-1000/A	35	1000	20	1,0	3	0,175	14,37 €
CHAL3-40-1000/A	40	1000	20	1,0	3	0,208	14,56 €
CHAL4-50-1000/A	50	1000	30	1,5	4	0,300	18,95 €

Dimensioni in mm

Economica




- Cerniera lunga con diametro del perno piccolo
- Giunto avvolto
- Cerniera non forata
- Materiale:
Inox 304

Applicazioni

- Falegnameria, carpenteria industriale, postazioni di lavoro...

Vantaggi

- Ingombro ridotto
- Possibilità di taglio alla lunghezza desiderata a vostra cura



Esempio d'applicazione

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codici	A	L	P	E	ØN	Massa al metro (kg/m)	Stock*	Prezzo unit.
								1 a 5
CHAL2-20-1000/SS	20	1000	15	0,6	2,5	0,140	✓	17,09 €
CHAL2-25-1000/SS	25	1000	15	0,6	2,5	0,165	-	17,11 €
CHAL2-30-1000/SS	30	1000	15	0,6	2,5	0,190	-	18,10 €
CHAL3-25-1000/SS	25	1000	20	1,0	3,0	0,325	✓	18,26 €
CHAL3-40-1000/SS	40	1000	20	1,2	3,0	0,520	✓	24,88 €
CHAL3-50-1000/SS	50	1000	20	1,2	3,0	0,620	✓	26,87 €
CHAL6-60-1000/SS	60	1000	30	2,0	6,0	1,470	✓	66,33 €
CHAL6-80-1000/SS	80	1000	30	2,0	6,0	1,700	-	75,93 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



Pastrina di riscontro
piatta per chiusura,
22mm



Piede fissabile con
snodo - poliammide, Ø
123



Pressore a molla con
intaglio e puntale a
sfera, Corpo plastica
+ sf...



Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a
5 Nm



Tenditore, Inox



Vite senza fine di
precisione, Acciaio



Ingranaggio dritto di
precisione, Acciaio
20NCD2 cementato
temprato



Impugnatura cilindrica
libera, Fissa



Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a
57 Nm



Ruota di rinvio, Serie
880



Ingranaggio conico in
plastica stampata, 1:1



Chiusura a leva
regolabile, Corsa da
82mm a 92mm

Prodotti correlati



Cerniera piana,
Acciaio