# AluAcc Cerniera piana in acciaio o alluminio

# Cerniera continua

CHAL

- Cerniera lunaa con diametro del perno piccolo
- Cerniera non forata
- Materiali:

Acciaio arezzo Alluminio


#### Applicazioni


- Faleanameria, carpenteria industriale. postazioni di lavoro...

## Vantaaai

- Inaombro ridotto
- Possibilità di taglio alla lunghezza desiderata a vostra cura







Esempio d'applicazione

SCON	ITI	PER	QUA	NT	ΙΤÀ

					50	Prezzo	-5% Su	richiesta
Codici	A	L	Р	E	ØN	Massa al metro (kg/m)	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
Acciaio								
CHAL3-40-1000	40	1000	20	1,2	3	0,530	V	13,84 €
CHAL3-50-1000	50	1000	20	1,2	3	0,610	<b>~</b>	14,57 €
Alluminio								
CHAL3-35-1000/A	35	1000	20	1,0	3	0,175	~	16,12€
CHAL3-40-1000/A	40	1000	20	1,0	3	0,208	V	16,34 €
CHAL 4-50-1000/A	50	1000	30	1.5	4	0.300	~	21 26 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm





# CHALSS

# Cerniera continua

- Cerniera lunga con diametro del perno piccolo
- Cerniera non forata
- Materiale:

Inox 304


#### Applicazioni


- Falegnameria, carpenteria industriale, postazioni di lavoro...

### Vantaaai

- Ingombro ridotto
- Possibilità di taalio alla lunahezza desiderata a vostra cura







Esempio d'applicazione

#### SCONTI PER OLIANTITÀ

SCOILLI LIK QUALITIA							
Qtà	1+	6+	20+				
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta				

						Massa		
Codici	A	L	Р	Е	ØN	al metro (kg/m)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
CHAL2-20-1000/SS	20	1000	15	0,6	2,5	0,140	V	19,18 €
CHAL2-25-1000/SS	25	1000	15	0,6	2,5	0,165	-	19,20 €
CHAL2-30-1000/SS	30	1000	15	0,6	2,5	0,190	V	20,31 €
CHAL3-25-1000/SS	25	1000	20	1,0	3,0	0,325	V	20,49 €
CHAL3-40-1000/SS	40	1000	20	1,2	3,0	0,520	~	27,92 €
CHAL3-50-1000/SS	50	1000	20	1,2	3,0	0,620	~	30,15 €
CHAL6-60-1000/SS	60	1000	30	2,0	6,0	1,470	~	74,43 €
CHAL6-80-1000/SS	80	1000	30	2,0	6,0	1,700	-	85,20 €

<sup>\*</sup>Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm