

Economica



- Cerniera lunga con diametro del perno piccolo
- Giunto avvolto
- Cerniera non forata
- Materiale:  
Inox 304

**Applicazioni**

- Falegnameria, carpenteria industriale, postazioni di lavoro...

**Vantaggi**

- Ingombro ridotto
- Possibilità di taglio alla lunghezza desiderata a vostra cura



Esempio d'applicazione

**SCONTI PER QUANTITÀ**

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codici	A	L	P	E	ØN	Massa al metro (kg/m)	Stock*	Prezzo unit.
								1 a 5
CHAL2-20-1000/SS	20	1000	15	0,6	2,5	0,140	✓	16,61 €
CHAL2-25-1000/SS	25	1000	15	0,6	2,5	0,165	-	16,63 €
CHAL2-30-1000/SS	30	1000	15	0,6	2,5	0,190	-	17,59 €
CHAL3-25-1000/SS	25	1000	20	1,0	3,0	0,325	-	17,75 €
CHAL3-40-1000/SS	40	1000	20	1,2	3,0	0,520	✓	24,18 €
CHAL3-50-1000/SS	50	1000	20	1,2	3,0	0,620	✓	26,11 €
CHAL6-60-1000/SS	60	1000	30	2,0	6,0	1,470	✓	64,46 €
CHAL6-80-1000/SS	80	1000	30	2,0	6,0	1,700	-	73,78 €

Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



PR85  
Piede fissabile con  
snodo - poliamide, Ø  
83



CFF  
Testa a snodo  
femmina DIN  
ISO12240-4, Acciaio /  
bronzo



BAGSS  
Anello di bloccaggio  
inox, Inox



BABreceptacle  
Perno autobloccante,  
Bussola di innesto



SVG  
Chiusura a leva  
regolabile, Corsa da  
106,7mm a 121,4mm



HLA19  
Rinvio angolare a  
dentatura spiroidale,  
Fino a 43Nm



CHAEpac  
Square decorative  
screwed hinges,  
carbon fibre  
reinforced



ALIDRP240  
Alimentazione, 10 A



PTA80  
Piede snodato con  
base stampata Ø80, Ø



MHQMEP  
Manovella ad  
impugnatura girevole,



RDE-B  
Rondella di tenuta  
Hygienic Usit®,



TPEf  
Ruota per profili  
alluminio, Fissa

## Prodotti correlati



CHAL3  
Cerniera piana,  
Acciaio