

Economica



- Cerniera lunga con diametro del perno piccolo
- Giunto avvolto
- Cerniera non forata
- Materiale:  
Inox 304

**Applicazioni**

- Falegnameria, carpenteria industriale, postazioni di lavoro...

**Vantaggi**

- Ingombro ridotto
- Possibilità di taglio alla lunghezza desiderata a vostra cura



Esempio d'applicazione

**SCONTI PER QUANTITÀ**

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codici	A	L	P	E	ØN	Massa al metro (kg/m)	Stock*	Prezzo unit.
								1 a 5
CHAL2-20-1000/SS	20	1000	15	0,6	2,5	0,140	✓	16,61 €
CHAL2-25-1000/SS	25	1000	15	0,6	2,5	0,165	-	16,63 €
CHAL2-30-1000/SS	30	1000	15	0,6	2,5	0,190	-	17,59 €
CHAL3-25-1000/SS	25	1000	20	1,0	3,0	0,325	-	17,75 €
CHAL3-40-1000/SS	40	1000	20	1,2	3,0	0,520	✓	24,18 €
CHAL3-50-1000/SS	50	1000	20	1,2	3,0	0,620	✓	26,11 €
CHAL6-60-1000/SS	60	1000	30	2,0	6,0	1,470	✓	64,46 €
CHAL6-80-1000/SS	80	1000	30	2,0	6,0	1,700	-	73,78 €

Dimensioni in mm

## Altri prodotti...




OPFL\_OPPM  
Accessorio per indicatori, Flangia blocco albero



S\_2RS  
Cuscinetto radiale a sfere, Inox



CHB  
Feet, For CHB gearbox



T5M T10M  
Cinghia aperta al metro tipo T, T5 Poliuretano armatura in acciaio



AHEX  
Riduttore manuale, Barra esagonale



STRIP  
Spazzola strip, Lunghezza 3m



PP35  
Riduttore a ruota e vite senza fine, da 2.20 a 4.10 Nm



FUSS  
Ghiera autofrenante per cuscinetto, Ghiera autofrenante - rondella i...



EX  
Albero per riduttori E, Albero semplice per riduttori E



DER90  
Motore inox AC asincrono da 1,1 a 1,5kW, 1.1 a 1.5kW



TIF  
Asta filettata - DIN975, Inox A2



INSTool  
Boccola autofilettante - Attrezzo, Strumento di posa

## Prodotti correlati



CHAL3  
Cerniera piana, Acciaio