

Cerniera a testa piatta a saldare

New

CHAPAM

In acciaio

- Cerniera a saldare


- Testa piatta
- Materiali:
 - Acciaio
 - Rondella ottone

Vantaggi


- Smontaggio facile di porte o battenti

Utilizzi


- Porte metalliche
- Porte blindate
- Porte di macchine utensili
- Armadi elettrici



Esempio di applicazione



NUOVO!



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-10%	-20%	Su richiesta

Codice	L	ØD	S	F	ØG	Prezzo unit. da 1 a5
CHAPAM60-10	60	10	12,0	19,5	6	2,12 €
CHAPAM80-13	80	13	16,0	23,0	7	2,54 €
CHAPAM100-16	100	16	20,0	27,0	9	4,85 €
CHAPAM120-16	120	16	20,0	27,0	9	5,50 €
CHAPAM140-20	140	20	25,3	34,0	11	9,07 €
CHAPAM160-20	160	20	25,3	43,0	12	10,44 €
CHAPAM180-20	180	20	25,3	53,0	13	13,32 €

Dimensioni in mm

New

Cerniera a testa piatta a saldare

In **inox** o alluminio**CHAPAM**



- Cerniera a saldare
- Testa piatta
- Materiali:
 - Inox 304, rondella inox
 - Alluminio, rondella inox

Vantaggi



- Smontaggio facile di porte o battenti

Utilizzi

- Porte metalliche
- Porte blindate
- Porte di macchine utensili
- Armadi elettrici



Esempio di applicazione

**SCONTI PER QUANTITÀ**

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo -10%	-20%	Su richiesta	

Codice	L	ØD	S	F	ØG	Prezzo unit. da 1 a5
Inox						
CHAPAM60-10/SS	60	10	12	19,5	6	12,90 €
CHAPAM80-13/SS	80	13	16	23,0	7	16,50 €
CHAPAM100-16/SS	100	16	20	27,0	9	26,25 €
Alluminio						
CHAPAM80-13/AA	80	13	16	23,0	7	11,45 €
CHAPAM100-16/AA	100	16	20	27,0	9	15,01 €
CHAPAM120-16/AA	120	16	20	27,0	9	17,39 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



BAG55

Anello di bloccaggio
inox, Inox



PSG1

Ingranaggio dritto di
precisione, Acciaio
35NCD6 pretrattato



PM2

Vite senza fine,
Acciaio non temprato



PR881

Ruota di rinvio, Serie
881



WS10

Guida modulabile
Drylin® W, Binario




PSPE22

Conical flexible shaft
handlee Ø22, Black
PVC



RURt

Ruota girevole a foro
centrale, Poliuretano -
Mozzo alluminio
(Ultra...



PRZ

Profilo supporto per
catena, Profilo a Z ad
incastro



SCE

Serracavo, Acciaio



ZG125

Ingranaggio dritto in
plastica, Plastica
lavorata (delrin)



HTD5M_09

Puleggia dentata di
trasmissione tipo
HTD, HTD5 Alluminio



LVT

Mini martinetto
motorizzato 2A, 2
ampere

Prodotti correlati



CHAPAMss

Cerniera a testa piatta
a saldare, Inox o
Alluminio