

Cerniera a testa piatta a saldare

New

CHAPAM

In acciaio

- Cerniera a saldare


- Testa piatta
- Materiali:
 - Acciaio
 - Rondella ottone

Vantaggi


- Smontaggio facile di porte o battenti

Utilizzi


- Porte metalliche
- Porte blindate
- Porte di macchine utensili
- Armadi elettrici



Esempio di applicazione



NUOVO!



SCONTI PER QUANTITÀ

| | | | | |
|-----|--------|------|------|--------------|
| Qtà | 1+ | 6+ | 20+ | 50+ |
| Sc. | Prezzo | -10% | -20% | Su richiesta |

| Codice | L | ØD | S | F | ØG | Prezzo unit. da 1 a5 |
|--------------|-----|----|------|------|----|-------------------------|
| CHAPAM60-10 | 60 | 10 | 12,0 | 19,5 | 6 | 2,12 € |
| CHAPAM80-13 | 80 | 13 | 16,0 | 23,0 | 7 | 2,54 € |
| CHAPAM100-16 | 100 | 16 | 20,0 | 27,0 | 9 | 4,85 € |
| CHAPAM120-16 | 120 | 16 | 20,0 | 27,0 | 9 | 5,50 € |
| CHAPAM140-20 | 140 | 20 | 25,3 | 34,0 | 11 | 9,07 € |
| CHAPAM160-20 | 160 | 20 | 25,3 | 43,0 | 12 | 10,44 € |
| CHAPAM180-20 | 180 | 20 | 25,3 | 53,0 | 13 | 13,32 € |

Dimensioni in mm

New

Cerniera a testa piatta a saldare

In **inox** o alluminio**CHAPAM**



- Cerniera a saldare
- Testa piatta
- Materiali:
 - Inox 304, rondella inox
 - Alluminio, rondella inox

Vantaggi



- Smontaggio facile di porte o battenti

Utilizzi

- Porte metalliche
- Porte blindate
- Porte di macchine utensili
- Armadi elettrici



Esempio di applicazione

**SCONTI PER QUANTITÀ**

| Qtà | 1+ | 6+ | 20+ | 50+ |
|-----|-------------|------|--------------|--------------|
| Sc. | Prezzo -10% | -20% | Su richiesta | Su richiesta |

| Codice | L | ØD | S | F | ØG | Prezzo unit. da 1 a5 |
|------------------|-----|----|----|------|----|-------------------------|
| Inox | | | | | | |
| CHAPAM60-10/SS | 60 | 10 | 12 | 19,5 | 6 | 12,90 € |
| CHAPAM80-13/SS | 80 | 13 | 16 | 23,0 | 7 | 16,50 € |
| CHAPAM100-16/SS | 100 | 16 | 20 | 27,0 | 9 | 26,25 € |
| Alluminio | | | | | | |
| CHAPAM80-13/AA | 80 | 13 | 16 | 23,0 | 7 | 11,45 € |
| CHAPAM100-16/AA | 100 | 16 | 20 | 27,0 | 9 | 15,01 € |
| CHAPAM120-16/AA | 120 | 16 | 20 | 27,0 | 9 | 17,39 € |

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



GP75

Chiusura a leva molla a trazione compensata, Standard (GP75)



PGNT

Impugnatura termoplastica a T, Con inserto maschiato



SVT15

Martinetto a vite - Vite traslante, Vite traslante



DER63

Motore inox AC asincrono 0,18kW, 0.18kW



RT61

Calettatore di bloccaggio, Coppia media/bassa



RDS

Rondella di sicurezza Hygienic Usit®, Inox



CHT

Motore AC asincrono trifase, 0.09kW




P55

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 57 Nm



CHAPAM

Cerniera a testa piatta a saldare, Acciaio



B

Ingranaggio conico - Acciaio 60C40, 1:1



FR

Inserti filettati, Acciaio



BL15

Rinvio angolare, da 1.10 a 6 Nm

Prodotti correlati



CHAPAMss

Cerniera a testa piatta a saldare, Inox o Alluminio