

# Cerniera a testa piatta a saldare

New

## CHAPAM

In acciaio

### - Cerniera a saldare


- Testa piatta
- Materiali:
  - Acciaio
  - Rondella ottone

### Vantaggi


- Smontaggio facile di porte o battenti

### Utilizzi


- Porte metalliche
- Porte blindate
- Porte di macchine utensili
- Armadi elettrici



Esempio di applicazione



**NUOVO!**



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-10%	-20%	Su richiesta

Codice	L	ØD	S	F	ØG	Prezzo unit. da 1 a5
CHAPAM60-10	60	10	12,0	19,5	6	2,12 €
CHAPAM80-13	80	13	16,0	23,0	7	2,54 €
CHAPAM100-16	100	16	20,0	27,0	9	4,85 €
CHAPAM120-16	120	16	20,0	27,0	9	5,50 €
CHAPAM140-20	140	20	25,3	34,0	11	9,07 €
CHAPAM160-20	160	20	25,3	43,0	12	10,44 €
CHAPAM180-20	180	20	25,3	53,0	13	13,32 €

Dimensioni in mm

**New**

# Cerniera a testa piatta a saldare

In **inox** o alluminio**CHAPAM**



- Cerniera a saldare
- Testa piatta
- Materiali:  
Inox 304, rondella inox  
Alluminio, rondella inox

**Vantaggi**



- Smontaggio facile di porte o battenti

**Utilizzi**

- Porte metalliche
- Porte blindate
- Porte di macchine utensili
- Armadi elettrici



Esempio di applicazione

**SCONTI PER QUANTITÀ**

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo -10%	-20%	Su richiesta	Su richiesta

Codice	L	ØD	S	F	ØG	Prezzo unit. da 1 a5
<b>Inox</b>						
CHAPAM60-10/SS	60	10	12	19,5	6	12,90 €
CHAPAM80-13/SS	80	13	16	23,0	7	16,50 €
CHAPAM100-16/SS	100	16	20	27,0	9	26,25 €
<b>Alluminio</b>						
CHAPAM80-13/AA	80	13	16	23,0	7	11,45 €
CHAPAM100-16/AA	100	16	20	27,0	9	15,01 €
CHAPAM120-16/AA	120	16	20	27,0	9	17,39 €

Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



UCP\_PBT

Cuscinetto ritto  
polimero inox,  
polimero e inox




HBM

Guida su semi-binari,  
Boccola di regolazione



PRF-SCL

Sistema di chiusura  
per profili alluminio,  
Lock for sliding doors



AC

Piastrina di riscontro,  
18mm



HK

Accessorio di  
serraggio manuale,  
Serraggio manuale  
LWH



RESC

Ruote con supporto di  
livellamento, Ruote  
con supporto di  
livellamento



UCF\_SS

Cuscinetto a flangia  
quadrata tutto inox,  
Inox



UTKswrr

Guida lineare  
Utilitrack®, Profilo  
guida a V



YG1

Ingranaggio dritto  
PRESTAZIONE, Acciaio



E60B

Riduttore a rinvio  
angolare, da 4.50 a



PFM

Piede senza snodo,  
Lamiera modellata



PW\_PWG1

Ruota di precisione,  
Bronzo

## Prodotti correlati



CHAPAMss

Cerniera a testa piatta  
a saldare, Inox o  
Alluminio