

Cerniera a testa piatta a saldare

New

CHAPAM

In acciaio

- Cerniera a saldare


- Testa piatta
- Materiali:
 - Acciaio
 - Rondella ottone

Vantaggi


- Smontaggio facile di porte o battenti

Utilizzi


- Porte metalliche
- Porte blindate
- Porte di macchine utensili
- Armadi elettrici



Esempio di applicazione



NUOVO!



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-10%	-20%	Su richiesta

Codice	L	ØD	S	F	ØG	Prezzo unit. da 1 a5
CHAPAM60-10	60	10	12,0	19,5	6	2,12 €
CHAPAM80-13	80	13	16,0	23,0	7	2,54 €
CHAPAM100-16	100	16	20,0	27,0	9	4,85 €
CHAPAM120-16	120	16	20,0	27,0	9	5,50 €
CHAPAM140-20	140	20	25,3	34,0	11	9,07 €
CHAPAM160-20	160	20	25,3	43,0	12	10,44 €
CHAPAM180-20	180	20	25,3	53,0	13	13,32 €

Dimensioni in mm

New

Cerniera a testa piatta a saldare

In **inox** o alluminio**CHAPAM**



- Cerniera a saldare
- Testa piatta
- Materiali:
 - Inox 304, rondella inox
 - Alluminio, rondella inox

Vantaggi



- Smontaggio facile di porte o battenti

Utilizzi

- Porte metalliche
- Porte blindate
- Porte di macchine utensili
- Armadi elettrici



Esempio di applicazione

**SCONTI PER QUANTITÀ**

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo -10%	-20%	Su richiesta	Su richiesta

Codice	L	ØD	S	F	ØG	Prezzo unit. da 1 a5
Inox						
CHAPAM60-10/SS	60	10	12	19,5	6	12,90 €
CHAPAM80-13/SS	80	13	16	23,0	7	16,50 €
CHAPAM100-16/SS	100	16	20	27,0	9	26,25 €
Alluminio						
CHAPAM80-13/AA	80	13	16	23,0	7	11,45 €
CHAPAM100-16/AA	100	16	20	27,0	9	15,01 €
CHAPAM120-16/AA	120	16	20	27,0	9	17,39 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



VTSM

Ball head screws
Hygienic Design®,
Inox



SME

Testa a snodo
maschio, Inox / PTFE



PSG08S

Ingranaggio dritto di
precisione, Inox 316




PLM-C

Magnete cilindrico di
fermo, Magnete di
fermo cilindrico




MACss

Moschettone inox,
Inox




AC

Piastrina di riscontro,
15mm



RPP

Piastra di giunzione
per cinghia RPP, RPP5



G0

Ingranaggio dritto
acciaio, Acciaio
20NCD2



P20

Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a
5 Nm



KB_UU

Manicotto a sfere di
precisione, Di
precisione - acciaio



PTGP

Puleggia folle, Per
cinghia piatta



KB_UU

Manicotto a sfere di
precisione, Di
precisione - acciaio

Prodotti correlati



CHAPAM

Cerniera a testa piatta
a saldare, Acciaio