

# Cerniera a testa piatta a saldare

New

## CHAPAM

In acciaio

### - Cerniera a saldare


- Testa piatta
- Materiali:
  - Acciaio
  - Rondella ottone

### Vantaggi


- Smontaggio facile di porte o battenti

### Utilizzi


- Porte metalliche
- Porte blindate
- Porte di macchine utensili
- Armadi elettrici



Esempio di applicazione



**NUOVO!**



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-10%	-20%	Su richiesta

Codice	L	ØD	S	F	ØG	Prezzo unit. da 1 a5
CHAPAM60-10	60	10	12,0	19,5	6	2,12 €
CHAPAM80-13	80	13	16,0	23,0	7	2,54 €
CHAPAM100-16	100	16	20,0	27,0	9	4,85 €
CHAPAM120-16	120	16	20,0	27,0	9	5,50 €
CHAPAM140-20	140	20	25,3	34,0	11	9,07 €
CHAPAM160-20	160	20	25,3	43,0	12	10,44 €
CHAPAM180-20	180	20	25,3	53,0	13	13,32 €

Dimensioni in mm

**New**

# Cerniera a testa piatta a saldare

In **inox** o alluminio**CHAPAM**



- Cerniera a saldare
- Testa piatta
- Materiali:
  - Inox 304, rondella inox
  - Alluminio, rondella inox

**Vantaggi**



- Smontaggio facile di porte o battenti

**Utilizzi**

- Porte metalliche
- Porte blindate
- Porte di macchine utensili
- Armadi elettrici



Esempio di applicazione

**SCONTI PER QUANTITÀ**

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-10%	-20%	Su richiesta

Codice	L	ØD	S	F	ØG	Prezzo unit. da 1 a5
<b>Inox</b>						
CHAPAM60-10/SS	60	10	12	19,5	6	12,90 €
CHAPAM80-13/SS	80	13	16	23,0	7	16,50 €
CHAPAM100-16/SS	100	16	20	27,0	9	26,25 €
<b>Alluminio</b>						
CHAPAM80-13/AA	80	13	16	23,0	7	11,45 €
CHAPAM100-16/AA	100	16	20	27,0	9	15,01 €
CHAPAM120-16/AA	120	16	20	27,0	9	17,39 €

Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



UCP\_SS  
Cuscinetto ritto tutto inox, Inox



CHAC4040SS  
Cerniera, Quadrata con rivetto e fori



SVG  
Chiusura a leva regolabile, Corsa da 174mm a 190mm




PTA100  
Piede snodato con base stampata Ø100, 15000N



P40  
Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 118 Nm



PW\_PWG05  
Vite senza fine di precisione, Acciaio



PRF\_PSA  
Rotella per profilo alluminio, Supporto d'albero



BLHB20  
Rinvio angolare ad albero cavo, fino a 4.4 Nm



BAN  
Connettore / supporto per profili alluminio, Regolabile



PW\_PWG15  
Ruota di precisione, Bronzo



ZDB  
Ingranaggio conico in plastica, 2:1



T5courroie  
Cinghia di posizionamento T, T5 Poliuretano armatura in acciaio

## Prodotti correlati



CHAPAM  
Cerniera a testa piatta a saldare, Acciaio