Cerniera a testa platta a saldare

New

CHAPAM

In acciaio

- ***Cerniera a saldare***
- *Testa platta*
- *Materiali:*
  Acciaio
  Rondella ottone

Vantaggi


- *Smontaggio facile di porte o battenti*

Utilizzi


- *Porte metalliche*
- *Porte blindate*
- *Porte di macchine utensili*
- *Armadi elettrici*


NUOVO!





Esempio di applicazione





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-10%	-20%	Su richiesta

Codice	L	ØD	S	F	ØG	Prezzo unit. da 1 a5
CHAPAM60-10	60	10	12,0	19,5	6	2,12 €
CHAPAM80-13	80	13	16,0	23,0	7	2,54 €
CHAPAM100-16	100	16	20,0	27,0	9	4,85 €
CHAPAM120-16	120	16	20,0	27,0	9	5,50 €
CHAPAM140-20	140	20	25,3	34,0	11	9,07 €
CHAPAM160-20	160	20	25,3	43,0	12	10,44 €
CHAPAM180-20	180	20	25,3	53,0	13	13,32 €


Dimensioni in mm

New

Cerniera a testa platta a saldare

In inox o alluminio

CHAPAM




- Cerniera a saldare
- Testa platta
- Materiali:
  Inox 304, rondella inox
  Alluminio, rondella inox

Vantaggi


- Smontaggio facile di porte o battenti


Utilizzi

- Porte metalliche
- Porte blindate
- Porte di macchine utensili
- Armadi elettrici



Esempio di applicazione





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-10%	-20%	Su richiesta

Codice	L	ØD	S	F	ØG	Prezzo unit. da 1 a5
Inox						
CHAPAM60-10/SS	60	10	12	19,5	6	12,90 €
CHAPAM80-13/SS	80	13	16	23,0	7	16,50 €
CHAPAM100-16/SS	100	16	20	27,0	9	26,25 €
Alluminio						
CHAPAM80-13/AA	80	13	16	23,0	7	11,45 €
CHAPAM100-16/AA	100	16	20	27,0	9	15,01 €
CHAPAM120-16/AA	120	16	20	27,0	9	17,39 €


Dimensioni in mm

Altri prodotti...



FF20

Riduttore ad alberi paralleli, da 5.80 a 23 Nm



GPBSS

Impugnatura sferica femmina filettata, Alluminio



PSG05S

Ingranaggio dritto di precisione, Inox 303



NSP

Morsetto base a 90°, Montaggio e regolazione rapidi




BL15

Rinvio angolare, da 1.10 a 6 Nm



PSPD40

Manopola a pressione, PVC nero



RPPM

Cinghia aperta al metro tipo RPP, RPP14 Poliuretano armatura in acci...



TBL

Mini tavola di posizionamento a vite metrica, Piastra



RFVcap

Coperchio di protezione inox, Coperchio di protezione aperto



PAMF80EB

Piede snodato con base stampata fissabile Ø80, Piede snodato



PM2

Ruota per vite senza fine, Bronzo



INS150

Inserto auto-maschiante a passo grosso, Con colletto - filetto largo

Prodotti correlati



CHAPAM

Cerniera a testa piatta a saldare, Acciaio