

Cerniera a testa piatta a saldare

New

CHAPAM

In acciaio

- Cerniera a saldare


- Testa piatta
- Materiali:
 - Acciaio
 - Rondella ottone

Vantaggi


- Smontaggio facile di porte o battenti

Utilizzi


- Porte metalliche
- Porte blindate
- Porte di macchine utensili
- Armadi elettrici



Esempio di applicazione



NUOVO!



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-10%	-20%	Su richiesta

Codice	L	ØD	S	F	ØG	Prezzo unit. da 1 a5
CHAPAM60-10	60	10	12,0	19,5	6	2,12 €
CHAPAM80-13	80	13	16,0	23,0	7	2,54 €
CHAPAM100-16	100	16	20,0	27,0	9	4,85 €
CHAPAM120-16	120	16	20,0	27,0	9	5,50 €
CHAPAM140-20	140	20	25,3	34,0	11	9,07 €
CHAPAM160-20	160	20	25,3	43,0	12	10,44 €
CHAPAM180-20	180	20	25,3	53,0	13	13,32 €

Dimensioni in mm

New

Cerniera a testa piatta a saldare

In **inox** o alluminio**CHAPAM**



- Cerniera a saldare
- Testa piatta
- Materiali:
 - Inox 304, rondella inox
 - Alluminio, rondella inox

Vantaggi



- Smontaggio facile di porte o battenti

Utilizzi

- Porte metalliche
- Porte blindate
- Porte di macchine utensili
- Armadi elettrici



Esempio di applicazione

**SCONTI PER QUANTITÀ**

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-10%	-20%	Su richiesta

Codice	L	ØD	S	F	ØG	Prezzo unit. da 1 a5
Inox						
CHAPAM60-10/SS	60	10	12	19,5	6	12,90 €
CHAPAM80-13/SS	80	13	16	23,0	7	16,50 €
CHAPAM100-16/SS	100	16	20	27,0	9	26,25 €
Alluminio						
CHAPAM80-13/AA	80	13	16	23,0	7	11,45 €
CHAPAM100-16/AA	100	16	20	27,0	9	15,01 €
CHAPAM120-16/AA	120	16	20	27,0	9	17,39 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



BH02

Cuscinetto radiale
flangiato, Montaggio
con circlips




EKONSL

Piedino antivibrante
conico silicone,
Fissaggio femmina



WING

Dado ad alette per
serraggio manuale,
Inox DIN 314/315



B

Ingranaggio conico -
Acciaio 60C40, 1:1



ACL-PLAngle

Elementi di giunzione,
Collegamento
angolare



RJ11_27

Guarnizione in
gomma, Diverso
dall'aggancio



MSP3815

Inserto con piastrina a
incollare
Masterplate®,
rettangolare con dado



WJRM

Pattino ibrido Drylin®
W, Cuscinetto ibrido



NPTR10

Connettore rinvio
d'angolo, Regolabile



PRF_PF

Elementi di
ancoraggio, Staffa di
fissaggio



PAM_SS

Piede snodato con
base lamiera, Ø 30 &
40



BPHFclip

Sfera portante, Anello
di fissaggio -
montaggio dall'alto

Prodotti correlati



CHAPAM

Cerniera a testa piatta
a saldare, Acciaio