

# Cerniera senza perno

New

CHASB

Polimero bianco o nero

## - Cerniera in polimero senza perno

- Fissaggio tramite viti o rivetti
- T° d'utilizzo: da -40°C a +80°C
- Angolo di apertura 270°
- Materiale:  
Polipropilene
- Resistenza alla trazione 180N/cm

NUOVO!



## Vantaggi



- Buona resistenza agli oli, ai solventi, all'acqua di mare e alla maggior parte degli agenti chimici
- Il design senza perno evita la ritenzione di sporco e impurità

## Utilizzo

- Ideale per un utilizzo orizzontale per l'apertura/chiusura di sportelli



Resistenza alla trazione



## SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+     | 6+  | 20+  | 50+          |
|-----|--------|-----|------|--------------|
| Sc. | Prezzo | -5% | -10% | Su richiesta |

| Codice       | A    | B    | C    | ØS   | Finitura | Massa<br>(g) | Prezzo unit.<br>da 1 a 5 |
|--------------|------|------|------|------|----------|--------------|--------------------------|
| CHASB63-76/W | 76,2 | 63,5 | 4,76 | 4,62 | Bianco   | 16           | 8,31 €                   |
| CHASB63-76/N | 76,2 | 63,5 | 4,76 | 4,62 | Nero     | 16           | 8,31 €                   |

Dimensioni in mm

**Ct Meca**  
S.r.l.

WEB  
04/2021

[www.ctmeca.com](http://www.ctmeca.com) - Tel. 011 760 95 05

**Polimero bianco o nero****CHASB****- Cerniera in polimero senza perno**



- Fissaggio tramite viti o rivetti
- T° d'utilizzo: da -40°C a +80°C
- Angolo di apertura 270°
- Materiale:  
Polipropilene
- Resistenza alla trazione 180N/cm

**Vantaggi**

- Buona resistenza agli oli, ai solventi, all'acqua di mare e alla maggior parte degli agenti chimici
- Il design senza perno evita la ritenzione di sporco e impurità

**Utilizzo**

- Ideale per un utilizzo orizzontale per l'apertura/chiusura di sportelli

**Resistenza alla trazione****NUOVO !****SCONTI PER QUANTITÀ**

| Qtà<br>Sc. | 1+ | 6+ | 20+ | 50+<br>Su richiesta |
|------------|----|----|-----|---------------------|
|            |    |    |     |                     |

| Codice       | A    | B    | C    | E    | F  | G  | ØS | Finitura | Massa<br>(g) | Prezzo unit.<br>da 1 a 5 |
|--------------|------|------|------|------|----|----|----|----------|--------------|--------------------------|
| CHASB89-89/W | 88,9 | 88,9 | 6,35 | 71,4 | 54 | 73 | 6  | Bianco   | 35           | 12,17 €                  |
| CHASB89-89/N | 88,9 | 88,9 | 6,35 | 71,4 | 54 | 73 | 6  | Nero     | 35           | 12,17 €                  |

*Dimensioni in mm*

New

# Cerniera senza perno in rotoli **in rotoli**

Polimero bianco o nero

**CHASB**

- Cerniera in polimero senza perno in rotoli da tagliare a vostra cura alla lunghezza desiderata
- Venduta in rotoli da 15.25 metri
- Fissaggio tramite viti, rivetti, chiodi o griffe
- T° d'utilizzo: da -40°C a +80°C
- Angolo di apertura 270°
- Materiale:  
Polipropilene
- Resistenza alla trazione 180N/cm



## Vantaggi

- Buona resistenza agli oli, ai solventi, all'acqua di mare e alla maggior parte degli agenti chimici
- Il design senza perno evita la ritenzione di sporco e impurità

## Utilizzo

- Ideale per un utilizzo orizzontale per l'apertura/chiusura di sportelli


**NUOVO!**



Esempio di applicazione



Resistenza alla trazione



## SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà<br>Sc. | 1+<br>Prezzo | 3+<br>Su richiesta |
|------------|--------------|--------------------|
|------------|--------------|--------------------|

| Codice      | B    | C   | Finitura | Massa /<br>rotoli | Prezzo<br>unit. |
|-------------|------|-----|----------|-------------------|-----------------|
|             |      |     |          | (g)               | da 1 a 2        |
| CHASB28-R/W | 28,6 | 3,2 | Bianco   | 1050              | 350,67 €        |
| CHASB28-R/N | 28,6 | 3,2 | Nero     | 1050              | 350,67 €        |
| CHASB38-R/W | 38,1 | 3,2 | Bianco   | 1450              | 431,45 €        |
| CHASB38-R/N | 38,1 | 3,2 | Nero     | 1450              | 431,45 €        |

Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



PTAF100-PAMF100

Piede fissabile con  
base lamiera Ø100, Ø  
100



SVG

Chiusura a leva  
regolabile, Corsa da  
174mm a 190mm



BAC110

Containitore a becco,  
Aggancio orientabile




PO

Maniglia a ponte -  
Multi-settore, Foro  
cieco maschiato



BVR

Battute a vite  
regolabili, Acciaio



VAB

Vite a ricircolo di sfere  
al metro, Vite a sfere  
rullata, al metro



BLE

Sfera portante a  
incastro, Leggero



WING

Dado ad alette per  
serraggio manuale,  
Inox DIN 314/315



GCH

Guida lineare a sfere -  
Sfere inox, Carello -



PHG05

Ingranaggio elicoidale  
ad assi paralleli,



CHA38\_SS

Cerniera su facciata  
ad avvitare inox, Su



RAS

Snodo angolare a 90°  
DIN71802, Acciaio

## Prodotti correlati



CHAsb63

Cerniera senza perno,  
Cerniera in polimero



CHAsb89

Cerniera senza perno,  
Cerniera in polimero