

Cerniera senza perno

New

CHASB

Polimero bianco o nero

- Cerniera in polimero senza perno

- Fissaggio tramite viti o rivetti
- T° d'utilizzo: da -40°C a +80°C
- Angolo di apertura 270°
- Materiale:

Polipropilene

- Resistenza alla trazione 180N/cm

Vantaggi

- Buona resistenza agli oli, ai solventi, all'acqua di mare e alla maggior parte degli agenti chimici
- Il design senza perno evita la ritenzione di sporco e impurità


Utilizzo

- Ideale per un utilizzo orizzontale per l'apertura/chiusura di sportelli

NUOVO!



Resistenza alla trazione



SCONTI PER QUANTITÀ

| | | | | |
|-----|--------|-----|------|--------------|
| Qtà | 1+ | 6+ | 20+ | 50+ |
| Sc. | Prezzo | -5% | -10% | Su richiesta |

| Codice | A | B | C | ØS | Finitura | Massa | Prezzo unit. |
|--------------|------|------|------|------|----------|-------|--------------|
| | | | | | | (g) | da 1 a 5 |
| CHASB63-76/W | 76,2 | 63,5 | 4,76 | 4,62 | Bianco | 16 | 8,31 € |
| CHASB63-76/N | 76,2 | 63,5 | 4,76 | 4,62 | Nero | 16 | 8,31 € |

Dimensioni in mm

New

Cerniera senza perno

Polimero bianco o nero

CHASB


- **Cerniera in polimero senza perno**
- Fissaggio tramite viti o rivetti
- T° d'utilizzo: da -40°C a +80°C
- Angolo di apertura 270°
- Materiale:
Polipropilene
- Resistenza alla trazione 180N/cm

Vantaggi

- Buona resistenza agli oli, ai solventi, all'acqua di mare e alla maggior parte degli agenti chimici
- Il design senza perno evita la ritenzione di sporco e impurità

Utilizzo

- Ideale per un utilizzo orizzontale per l'apertura/chiusura di sportelli

NUOVO!**Resistenza alla trazione**

SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 6+ | 20+ | 50+ |
|-----|--------|-----|------|--------------|
| Sc. | Prezzo | -5% | -10% | Su richiesta |

| Codice | A | B | C | E | F | G | Ø S | Finitura | Prezzo unit. | |
|--------------|------|------|------|------|----|----|-----|----------|--------------|----------|
| | | | | | | | | | Massa (g) | da 1 a 5 |
| CHASB89-89/W | 88,9 | 88,9 | 6,35 | 71,4 | 54 | 73 | 6 | Bianco | 35 | 12,17 € |
| CHASB89-89/N | 88,9 | 88,9 | 6,35 | 71,4 | 54 | 73 | 6 | Nero | 35 | 12,17 € |

Dimensioni in mm


New

Cerniera senza perno **in rotoli**

Polimero bianco o nero

CHASB

- Cerniera in polimero senza perno in rotoli da tagliare a vostra cura alla lunghezza desiderata
- Vendita in rotoli da 15,25 metri
- Fissaggio tramite viti, rivetti, chiodi o graffe
- T° d'utilizzo: da -40°C a +80°C
- Angolo di apertura 270°
- Materiale:
Polipropilene
- Resistenza alla trazione 180N/cm


NUOVO!

Vantaggi

- Buona resistenza agli oli, ai solventi, all'acqua di mare e alla maggior parte degli agenti chimici
- Il design senza perno evita la ritenzione di sporco e impurità

Utilizzo


- Ideale per un utilizzo orizzontale per l'apertura/chiusura di sportelli



Esempio di applicazione



Resistenza alla trazione



SCONTI PER QUANTITÀ

| | | |
|-----|--------|--------------|
| Qtà | 1+ | 3+ |
| Sc. | Prezzo | Su richiesta |

| Codice | B | C | Finitura | Massa / rotoli (g) | Prezzo unit. da 1 a 2 |
|-------------|------|-----|----------|--------------------|-----------------------|
| CHASB28-R/W | 28,6 | 3,2 | Bianco | 1050 | 350,67 € |
| CHASB28-R/N | 28,6 | 3,2 | Nero | 1050 | 350,67 € |
| CHASB38-R/W | 38,1 | 3,2 | Bianco | 1450 | 431,45 € |
| CHASB38-R/N | 38,1 | 3,2 | Nero | 1450 | 431,45 € |

Dimensioni in mm


Altri prodotti...



Crema di acciaio a sezione stretta, Acciaio



Unità di guida tipo H, Per martinetti Ø20



Supporto a flangia tonda con cuscinetto, Lamiera




Maniglia a ripresa - femmina, Inox



Distanziatore esagonale, Acciaio



Guida su semi-binari, Binario



Crema di plastica, Delrin



Giunto rigido con cava chiavetta, Set screw



Ingranaggio dritto acciaio - serie ECO,



Ruota fissa con piastra, Acciaio -



Martinetto a vite - Vite traslante, Vite



Cerniera ad avvitare, Hinge

Prodotti correlati



Cerniera senza perno, Cerniera in polimero



Cerniera senza perno, Cerniera in polimero