Cerniera senza perno



CHASB

Polimero bianco o nero

- Cerniera in polimero senza perno
- Fissaggio tramite viti o rivetti
- T° d'utilizzo: da -40°C a +80°C
- Angolo di apertura 270°
- Materiale: Polipropilene
- Resistenza alla trazione 180N/cm

Vantaggi

- Buona resistenza agli oli, ai solventi, all'acqua di mare e alla maggior parte degli agenti chimici
- Il design senza perno evita la ritenzione di sporco e impurità


Utilizzo

- Ideale per un utilizzo orizzontale per l'apertura/chiusura di sportelli



Resistenza alla trazione





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+					
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta					

						Massa	Prezzo unit.
Codice	Α	В	С	ØS	Finitura	(g)	da 1 a 5
CHASB63-76/W	76,2	63,5	4,76	4,62	Bianco	16	8,31 €
CHASB63-76/N	76,2	63,5	4,76	4,62	Nero	16	8,31 €
Dimensioni in mm							





Polimero bianco o nero

CHASB

- Cerniera in polimero senza perno
- Fissaggio tramite viti o rivetti
- T° d'utilizzo: da -40°C a +80°C
- Angolo di apertura 270°
- Materiale: Polipropilene
- Resistenza alla trazione 180N/cm

Vantaggi

- Buona resistenza agli oli, ai solventi, all'acqua di mare e alla maggior parte degli agenti chimici
- Il design senza perno evita la ritenzione di sporco e impurità


Utilizzo


- Ideale per un utilizzo orizzontale per l'apertura/ chiusura di sportelli



Resistenza alla trazione







SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+					
				Su richiesta					

									Massa	Prezzo unit.
Codice	Α	В	С	Ε	F	G	øs	Finitura	(g)	da 1 a 5
CHASB89-89/W	88,9	88,9	6,35	71,4	54	73	6	Bianco	35	12,17€
CHASB89-89/N	88,9	88,9	6,35	71,4	54	73	6	Nero	35	12,17 €
									35	

Dimensioni in mm





Cerniera senza perno in rotoli

Polimero bianco o nero

CHASB

- Cerniera in polimero senza perno in rotoli da tagliare a vostra cura alla lunghezza desiderata
- Venduta in rotoli da 15.25 metri
- Fissaggio tramite viti, rivetti, chiodi o graffe
- T° d'utilizzo: da -40°C a +80°C
- Angolo di apertura 270°
- Materiale:
- Polipropilene
- Resistenza alla trazione 180N/cm


Vantaggi

- Buona resistenza agli oli, ai solventi, all'acqua di mare e alla maggior parte degli agenti chimici
- Il design senza perno evita la ritenzione di sporco e impurità


Utilizzo

- Ideale per un utilizzo orizzontale per l'apertura/ chiusura di sportelli






Esempio di applicazione



Resistenza alla trazione



SCONTI PER QUANTITÀ	
---------------------	--

Qtà	1+	3+
Sc.	Prezzo	Su richiesta

				Massa /	Prezzo
				rotoli	unit.
Codice	В	С	Finitura	(g)	da 1 a 2
CHASB28-R/W	28,6	3,2	Bianco	1050	350,67 €
CHASB28-R/N	28,6	3,2	Nero	1050	350,67 €
CHASB38-R/W	38,1	3,2	Bianco	1450	431,45 €
CHASB38-R/N	38,1	3,2	Nero	1450	431,45 €

Dimensioni in mm





Altri prodotti...



Rotella per profilo alluminio. Supporto d'albero



Ingranaggio dritto di precisione. Acciaio 20NCD2 cementato temprato



Perno ad innesto per boccola magnetica. Bloccaggio magnetico rapido ...



Riduttore coassiale. da 20 a 50 Nm



Iglidur®, Iglidur®,

alluminio e inox

PRT AC Corona girevole

Piastrina di riscontro. 13mm



Magnete piatto, With threaded hole



Guida lineare Utilitrack®, Profilo guida a V



Perno autobloccante, Inox



Ingranaggio conico in plastica, 1:1



Cavallotto in acciaio, Acciaio



Volantino a 6 lobi filettato, Tecnopolimero - Inox

Prodotti correlati



Cerniera senza perno, Cerniera in polimero



Cerniera senza perno, [Cerniera in polimero