

Cerniera senza perno

New

CHASB

Polimero bianco o nero

- Cerniera in polimero senza perno

- Fissaggio tramite viti o rivetti
- T° d'utilizzo: da -40°C a +80°C
- Angolo di apertura 270°
- Materiale:
Polipropilene
- Resistenza alla trazione 180N/cm

NUOVO!



Vantaggi



- Buona resistenza agli oli, ai solventi, all'acqua di mare e alla maggior parte degli agenti chimici
- Il design senza perno evita la ritenzione di sporco e impurità

Utilizzo

- Ideale per un utilizzo orizzontale per l'apertura/chiusura di sportelli



Resistenza alla trazione



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	A	B	C	ØS	Finitura	Massa (g)	Prezzo unit. da 1 a 5
CHASB63-76/W	76,2	63,5	4,76	4,62	Bianco	16	8,31 €
CHASB63-76/N	76,2	63,5	4,76	4,62	Nero	16	8,31 €

Dimensioni in mm

Ct Meca
S.r.l.

WEB
04/2021

www.ctmeca.com - Tel. 011 760 95 05

Polimero bianco o nero**CHASB****- Cerniera in polimero senza perno**


- Fissaggio tramite viti o rivetti
- T° d'utilizzo: da -40°C a +80°C
- Angolo di apertura 270°
- Materiale:
Polipropilene
- Resistenza alla trazione 180N/cm

Vantaggi

- Buona resistenza agli oli, ai solventi, all'acqua di mare e alla maggior parte degli agenti chimici
- Il design senza perno evita la ritenzione di sporco e impurità

Utilizzo

- Ideale per un utilizzo orizzontale per l'apertura/chiusura di sportelli

**Resistenza alla trazione****NUOVO !****SCONTI PER QUANTITÀ**

Qtà Sc.	1+	6+	20+	50+ Su richiesta

Codice	A	B	C	E	F	G	ØS	Finitura	Massa (g)	Prezzo unit. da 1 a 5
CHASB89-89/W	88,9	88,9	6,35	71,4	54	73	6	Bianco	35	12,17 €
CHASB89-89/N	88,9	88,9	6,35	71,4	54	73	6	Nero	35	12,17 €

Dimensioni in mm

New

Cerniera senza perno in rotoli **in rotoli**

Polimero bianco o nero

CHASB

- Cerniera in polimero senza perno in rotoli da tagliare a vostra cura alla lunghezza desiderata
- Venduta in rotoli da 15.25 metri
- Fissaggio tramite viti, rivetti, chiodi o griffe
- T° d'utilizzo: da -40°C a +80°C
- Angolo di apertura 270°
- Materiale:
Polipropilene
- Resistenza alla trazione 180N/cm



Vantaggi

- Buona resistenza agli oli, ai solventi, all'acqua di mare e alla maggior parte degli agenti chimici
- Il design senza perno evita la ritenzione di sporco e impurità

Utilizzo

- Ideale per un utilizzo orizzontale per l'apertura/chiusura di sportelli


NUOVO!



Esempio di applicazione



Resistenza alla trazione



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà Sc.	1+ Prezzo	3+ Su richiesta
------------	--------------	--------------------

Codice	B	C	Finitura	Massa / rotoli	Prezzo unit.
				(g)	da 1 a 2
CHASB28-R/W	28,6	3,2	Bianco	1050	350,67 €
CHASB28-R/N	28,6	3,2	Nero	1050	350,67 €
CHASB38-R/W	38,1	3,2	Bianco	1450	431,45 €
CHASB38-R/N	38,1	3,2	Nero	1450	431,45 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



Spazzola cilindrica
modulare, Filo
poliestere PBT



Cinghia aperta al
metro tipo T, T10
Poliuretoano armatura
in acciaio



Maniglia a ripresa -
femmina, Plastica



Feet, For CHB gearbox



Ingranaggio elicoidale
ad assi incrociati a
90°, Acciaio 20NCD2



Impugnatura
termoplastica a T, Con
perno filettato



Perno di sollevamento
autobloccante,
Autobloccante



Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a
118 Nm



Mini martinetto
motorizzato 1A, 1
ampere



Dado cilindrico in
acciaio, Acciaio - 1
filetto



Pistoncino a molla,
Miniatuра inox



Inserto con piastrina a
incollare
Masterplate®,
Cilindrico con dado

Prodotti correlati



Cerniera senza perno,
Cerniera in polimero



Cerniera senza perno
in rotoli, Cerniera in
polimero