

Cerniera senza perno

New

CHASB

Polimero bianco o nero

- Cerniera in polimero senza perno

- Fissaggio tramite viti o rivetti
- T° d'utilizzo: da -40°C a +80°C
- Angolo di apertura 270°
- Materiale:
Polipropilene
- Resistenza alla trazione 180N/cm

Vantaggi

- Buona resistenza agli oli, ai solventi, all'acqua di mare e alla maggior parte degli agenti chimici
- Il design senza perno evita la ritenzione di sporco e impurità


Utilizzo

- Ideale per un utilizzo orizzontale per l'apertura/chiusura di sportelli

NUOVO!



Resistenza alla trazione



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	A	B	C	ØS	Finitura	Prezzo unit.	
						Massa (g)	da 1 a 5
CHASB63-76/W	76,2	63,5	4,76	4,62	Bianco	16	8,31 €
CHASB63-76/N	76,2	63,5	4,76	4,62	Nero	16	8,31 €

Dimensioni in mm

New

Cerniera senza perno

Polimero bianco o nero

CHASB


- **Cerniera in polimero senza perno**
- Fissaggio tramite viti o rivetti
- T° d'utilizzo: da -40°C a +80°C
- Angolo di apertura 270°
- Materiale:
Polipropilene
- Resistenza alla trazione 180N/cm

Vantaggi

- Buona resistenza agli oli, ai solventi, all'acqua di mare e alla maggior parte degli agenti chimici
- Il design senza perno evita la ritenzione di sporco e impurità

Utilizzo

- Ideale per un utilizzo orizzontale per l'apertura/chiusura di sportelli

NUOVO!**Resistenza alla trazione**

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	A	B	C	E	F	G	ØS	Finitura	Prezzo unit.	
									Massa (g)	da 1 a 5
CHASB89-89/W	88,9	88,9	6,35	71,4	54	73	6	Bianco	35	12,17 €
CHASB89-89/N	88,9	88,9	6,35	71,4	54	73	6	Nero	35	12,17 €

Dimensioni in mm


New

Cerniera senza perno in rotoli **in rotoli**

Polimero bianco o nero

CHASB

- Cerniera in polimero senza perno in rotoli da tagliare a vostra cura alla lunghezza desiderata
- Vendita in rotoli da 15,25 metri
- Fissaggio tramite viti, rivetti, chiodi o graffe
- T° d'utilizzo: da -40°C a +80°C
- Angolo di apertura 270°
- Materiale:
Polipropilene
- Resistenza alla trazione 180N/cm


NUOVO!

Vantaggi

- Buona resistenza agli oli, ai solventi, all'acqua di mare e alla maggior parte degli agenti chimici
- Il design senza perno evita la ritenzione di sporco e impurità

Utilizzo


- Ideale per un utilizzo orizzontale per l'apertura/chiusura di sportelli



Esempio di applicazione



Resistenza alla trazione




SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	3+
Sc.	Prezzo	Su richiesta

Codice	B	C	Finitura	Massa / rotoli (g)	Prezzo unit. da 1 a 2
CHASB28-R/W	28,6	3,2	Bianco	1050	350,67 €
CHASB28-R/N	28,6	3,2	Nero	1050	350,67 €
CHASB38-R/W	38,1	3,2	Bianco	1450	431,45 €
CHASB38-R/N	38,1	3,2	Nero	1450	431,45 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



G0

Ingranaggio dritto
acciaio, Acciaio
20NCD2



CHAE6555

Cerniera ad avvitare
estetica, Alluminio



SH3

Ingranaggio elicoidale
ad assi paralleli,
Acciaio 20NCD2




PRF_GAL

Rotella per profilo
alluminio, Kit di
fissaggio per rotella
eccentrica



PGMT

Maniglia a ponte,
Acciaio




M2

Coppia ruota e vite
senza fine, Plastica
lavorata (delrin)



SH1

Ingranaggio elicoidale
ad assi paralleli,
Plastica lavorata
(delrin)




TBD

Tavola di
posizionamento a
passo inverso
manuale, 20kg



BTESS

Tenditore automatico
universale per



PB

Cuscinetto in plastica,
Plastica - materiale



HLC19

Rinvio angolare a
dentatura spiroidale,



PLS

Distanziatore
cilindrico, Inox 303

Prodotti correlati



CHAsb89

Cerniera senza perno,
□Cerniera in polimero



CHAsb28

Cerniera senza perno
in rotoli, Cerniera in
polimero