# Cerniera senza perno



# **CHASB**

### Polimero bianco o nero

- Cerniera in polimero senza perno
- Fissaggio tramite viti o rivetti
- T° d'utilizzo: da -40°C a +80°C
- Angolo di apertura 270°
- Materiale: Polipropilene
- Resistenza alla trazione 180N/cm

#### Vantaggi

- Buona resistenza agli oli, ai solventi, all'acqua di mare e alla maggior parte degli agenti chimici
- Il design senza perno evita la ritenzione di sporco e impurità


#### Utilizzo

- Ideale per un utilizzo orizzontale per l'apertura/chiusura di sportelli



Resistenza alla trazione





#### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+					
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta					

						Massa	Prezzo unit.
Codice	Α	В	С	ØS	Finitura	(g)	da 1 a 5
CHASB63-76/W	76,2	63,5	4,76	4,62	Bianco	16	8,31 €
CHASB63-76/N	76,2	63,5	4,76	4,62	Nero	16	8,31 €
Dimensioni in mm							





### Polimero bianco o nero

**CHASB** 

- Cerniera in polimero senza perno
- Fissaggio tramite viti o rivetti
- T° d'utilizzo: da -40°C a +80°C
- Angolo di apertura 270°
- Materiale: Polipropilene
- Resistenza alla trazione 180N/cm

#### Vantaggi

- Buona resistenza agli oli, ai solventi, all'acqua di mare e alla maggior parte degli agenti chimici
- Il design senza perno evita la ritenzione di sporco e impurità


#### Utilizzo


- Ideale per un utilizzo orizzontale per l'apertura/ chiusura di sportelli



Resistenza alla trazione







#### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+					
				Su richiesta					

									Massa	Prezzo unit.
Codice	Α	В	С	Ε	F	G	øs	Finitura	(g)	da 1 a 5
CHASB89-89/W	88,9	88,9	6,35	71,4	54	73	6	Bianco	35	12,17€
CHASB89-89/N	88,9	88,9	6,35	71,4	54	73	6	Nero	35	12,17 €
									35	

Dimensioni in mm





# Cerniera senza perno in rotoli

#### Polimero bianco o nero

**CHASB** 

- Cerniera in polimero senza perno in rotoli da tagliare a vostra cura alla lunghezza desiderata
- Venduta in rotoli da 15.25 metri
- Fissaggio tramite viti, rivetti, chiodi o graffe
- T° d'utilizzo: da -40°C a +80°C
- Angolo di apertura 270°
- Materiale:
- Polipropilene
- Resistenza alla trazione 180N/cm


#### Vantaggi

- Buona resistenza agli oli, ai solventi, all'acqua di mare e alla maggior parte degli agenti chimici
- Il design senza perno evita la ritenzione di sporco e impurità


#### Utilizzo

- Ideale per un utilizzo orizzontale per l'apertura/ chiusura di sportelli






Esempio di applicazione



#### Resistenza alla trazione



SCONTI PER QUANTITÀ	
---------------------	--

Qtà	1+	3+
Sc.	Prezzo	Su richiesta

				Massa /	Prezzo
				rotoli	unit.
Codice	В	С	Finitura	(g)	da 1 a 2
CHASB28-R/W	28,6	3,2	Bianco	1050	350,67 €
CHASB28-R/N	28,6	3,2	Nero	1050	350,67 €
CHASB38-R/W	38,1	3,2	Bianco	1450	431,45 €
CHASB38-R/N	38,1	3,2	Nero	1450	431,45 €

Dimensioni in mm





# Altri prodotti...



Ingranaggio conico -Acciaio 60C40, 2:1



Cuscinetto radiale flangiato, Montaggio : pressione e colla



Rotella per profilo alluminio, Kit di fissaggio per rotella eccentrica



Valigetta di guarnizioni toriche in nitrile, 20.38 x 1.78mm a 50.16 ...



Maniglia a ripresa femmina, Plastica



Sfera portante alta sporgenza, Leggero



Testa a snodo maschio DIN ISO12240-4, Acciaio / bronzo



Guida lineare a sfere -Sfere inox, Binario da 514 N a 16700 N



Tenditore automatico universale, Per applicazioni correnti



Anello di sollevamento, Acciaio



Cuscinetto ritto polimero inox, Ghisa -In 2 metà



Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2

# Prodotti correlati





Cerniera senza perno in rotoli, Cerniera in polimero