



# Vite a testa cilindrica cava esagonale **DIN 912**

## CHC*ss*

## Inox A2

- A norma ISO 4762 e DIN 912
- Materiale:  
Inox 302/304 - A2
- Esagono incassato
- La quantità di pezzi per confezione è indicata nella tabella sottostante



### Utilizzo

- Ambiente difficile

### SCONTI PER QUANTITÀ

N. conf	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo -20% Su richiesta		

Codice	Filettatura		Lunghezza		DK	K	S	Qtà per conf.	Prezzo unit. per conf.	
	ØM	Passo	totale L	B						
CHC1.6-5/SS/B	M1,6	0,35	5	-	3,0	1,6	1,5	200	-	13,49 €
CHC1.6-8/SS/B	M1,6	0,35	8	-	3,0	1,6	1,5	200	✓	13,20 €
CHC1.6-10/SS/B	M1,6	0,35	10	-	3,0	1,6	1,5	200	✓	16,42 €
CHC2-4/SS/B	M2	0,40	4	-	3,8	2,0	1,5	500	-	13,56 €
CHC2-5/SS/B	M2	0,40	5	-	3,8	2,0	1,5	500	✓	18,20 €
CHC2-6/SS/B	M2	0,40	6	-	3,8	2,0	1,5	500	✓	19,80 €
CHC2-8/SS/B	M2	0,40	8	-	3,8	2,0	1,5	500	✓	22,49 €
CHC2-10/SS/B	M2	0,40	10	-	3,8	2,0	1,5	500	✓	18,92 €
CHC2-12/SS/B	M2	0,40	12	-	3,8	2,0	1,5	500	✓	21,95 €
CHC2-20/SS/B	M2	0,40	20	-	3,8	2,0	1,5	500	✓	29,63 €
CHC2.5-4/SS/B	M2,5	0,45	4	-	4,5	2,5	2,0	500	-	15,35 €
CHC2.5-5/SS/B	M2,5	0,45	5	-	4,5	2,5	2,0	500	-	14,81 €
CHC2.5-6/SS/B	M2,5	0,45	6	-	4,5	2,5	2,0	500	-	15,70 €
CHC2.5-8/SS/B	M2,5	0,45	8	-	4,5	2,5	2,0	500	✓	16,23 €
CHC2.5-10/SS/B	M2,5	0,45	10	-	4,5	2,5	2,0	500	✓	16,95 €
CHC2.5-16/SS/B	M2,5	0,45	16	-	4,5	2,5	2,0	500	✓	22,84 €
CHC2.5-20/SS/B	M2,5	0,45	20	-	4,5	2,5	2,0	500	✓	26,41 €
CHC3-6/SS/B	M3	0,50	6	-	5,5	3,0	2,5	1000	✓	23,56 €
CHC3-8/SS/B	M3	0,50	8	-	5,5	3,0	2,5	1000	✓	22,49 €
CHC3-10/SS/B	M3	0,50	10	-	5,5	3,0	2,5	1000	✓	26,41 €
CHC3-12/SS/B	M3	0,50	12	-	5,5	3,0	2,5	1000	✓	25,70 €
CHC3-16/SS/B	M3	0,50	16	-	5,5	3,0	2,5	1000	✓	30,34 €
CHC3-20/SS/B	M3	0,50	20	-	5,5	3,0	2,5	1000	✓	37,12 €
CHC3-25/SS/B	M3	0,50	25	18	5,5	3,0	2,5	1000	✓	44,26 €
CHC3-30/SS/B	M3	0,50	30	18	5,5	3,0	2,5	1000	-	52,83 €
CHC3-35/SS/B	M3	0,50	35	18	5,5	3,0	2,5	500	-	28,91 €
CHC4-6/SS/B	M4	0,70	6	-	7,0	4,0	3,0	500	✓	15,52 €
CHC4-8/SS/B	M4	0,70	8	-	7,0	4,0	3,0	500	✓	21,23 €
CHC4-10/SS/B	M4	0,70	10	-	7,0	4,0	3,0	500	✓	16,59 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## SCONTI PER QUANTITÀ

N. conf	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo -20% Su richiesta		

Codice	Filettatura		Lunghezza totale L	B	DK	K	S	Qtà per conf.	Stock*	Prezzo unit. per conf.
	ØM	Passo								
CHC4-12/SS/B	M4	0,70	12	-	7,0	4	3	500	✓	17,66 €
CHC4-16/SS/B	M4	0,70	16	-	7,0	4	3	500	✓	20,34 €
CHC4-20/SS/B	M4	0,70	20	-	7,0	4	3	500	✓	25,84 €
CHC4-25/SS/B	M4	0,70	25	-	7,0	4	3	500	✓	24,99 €
CHC4-30/SS/B	M4	0,70	30	20	7,0	4	3	500	✓	35,51 €
CHC4-35/SS/B	M4	0,70	35	20	7,0	4	3	500	✓	34,98 €
CHC4-40/SS/B	M4	0,70	40	20	7,0	4	3	500	✓	41,58 €
CHC4-50/SS/B	M4	0,70	50	20	7,0	4	3	200	✓	21,49 €
CHC5-8/SS/B	M5	0,80	8	-	8,5	5	4	500	✓	26,94 €
CHC5-10/SS/B	M5	0,80	10	-	8,5	5	4	500	✓	32,13 €
CHC5-12/SS/B	M5	0,80	12	-	8,5	5	4	500	✓	25,16 €
CHC5-16/SS/B	M5	0,80	16	-	8,5	5	4	500	✓	36,05 €
CHC5-20/SS/B	M5	0,80	20	-	8,5	5	4	500	✓	38,01 €
CHC5-25/SS/B	M5	0,80	25	-	8,5	5	4	500	✓	34,98 €
CHC5-30/SS/B	M5	0,80	30	22	8,5	5	4	500	✓	40,15 €
CHC5-35/SS/B	M5	0,80	35	22	8,5	5	4	500	✓	55,69 €
CHC5-40/SS/B	M5	0,80	40	22	8,5	5	4	500	✓	53,36 €
CHC5-50/SS/B	M5	0,80	50	22	8,5	5	4	200	✓	28,34 €
CHC6-8/SS/B	M6	1,00	8	-	10,0	6	5	500	-	50,33 €
CHC6-10/SS/B	M6	1,00	10	-	10,0	6	5	500	✓	33,01 €
CHC6-12/SS/B	M6	1,00	12	-	10,0	6	5	500	✓	32,66 €
CHC6-16/SS/B	M6	1,00	16	-	10,0	6	5	500	✓	39,62 €
CHC6-20/SS/B	M6	1,00	20	-	10,0	6	5	500	✓	41,05 €
CHC6-25/SS/B	M6	1,00	25	-	10,0	6	5	500	✓	48,55 €
CHC6-30/SS/B	M6	1,00	30	-	10,0	6	5	500	✓	50,69 €
CHC6-35/SS/B	M6	1,00	35	24	10,0	6	5	500	✓	67,64 €
CHC6-40/SS/B	M6	1,00	40	24	10,0	6	5	500	✓	75,68 €
CHC6-50/SS/B	M6	1,00	50	24	10,0	6	5	500	✓	79,96 €
CHC6-60/SS/B	M6	1,00	60	24	10,0	6	5	500	-	92,60 €
CHC6-80/SS/B	M6	1,00	80	24	10,0	6	5	100	✓	34,70 €
CHC6-100/SS/B	M6	1,00	100	24	10,0	6	5	100	✓	45,33 €
CHC8-10/SS/B	M8	1,25	10	-	13,0	8	6	200	-	47,62 €
CHC8-16/SS/B	M8	1,25	16	-	13,0	8	6	200	✓	30,34 €
CHC8-20/SS/B	M8	1,25	20	-	13,0	8	6	200	✓	35,12 €
CHC8-25/SS/B	M8	1,25	25	-	13,0	8	6	200	✓	36,69 €
CHC8-30/SS/B	M8	1,25	30	-	13,0	8	6	200	✓	42,19 €
CHC8-35/SS/B	M8	1,25	35	-	13,0	8	6	200	✓	43,76 €
CHC8-40/SS/B	M8	1,25	40	28	13,0	8	6	200	✓	59,83 €
CHC8-50/SS/B	M8	1,25	50	28	13,0	8	6	200	✓	71,75 €
CHC8-60/SS/B	M8	1,25	60	28	13,0	8	6	200	✓	82,68 €
CHC8-80/SS/B	M8	1,25	80	28	13,0	8	6	200	-	102,53 €
CHC10-20/SS/B	M10	1,50	20	-	16,0	10	8	100	✓	30,01 €
CHC10-25/SS/B	M10	1,50	25	-	16,0	10	8	100	✓	35,34 €
CHC10-30/SS/B	M10	1,50	30	-	16,0	10	8	100	✓	36,15 €
CHC10-40/SS/B	M10	1,50	40	-	16,0	10	8	100	✓	43,44 €
CHC10-50/SS/B	M10	1,50	50	32	16,0	10	8	100	-	47,90 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



ZG2

Ingranaggio dritto in  
plastica, Plastica  
lavorata (delrin)



BOXdh

Box kit di spine  
cilindriche DIN6325,  
Box kit - standard DIN  
6325



PRES4HR

Pressa manuale da  
banco, Pressione fino  
a 600kg



JCSss

Giunto cardanico -  
inox, Sollecitazioni  
leggere



LRR-53

Chiavistello con  
bloccaggio, Lucchetto  
a molla acciaio



PP35

Riduttore a ruota e  
vite senza fine, da  
2.20 a 4.10 Nm



VELprf

Supporto clip per  
rotolo a strappo  
fermacavi,  
Poliammide



SLBS

Pistoncino a molla,  
Tutto inox




TK\_UUOP

Manicotto a sfere  
autoallineante



CHAFR-MINI

Cerniera, A frizione



CFC

Pressore a molla con  
esagono incassato, A



CHAFR

Cerniera, A frizione

## Prodotti correlati



SHN

Dado esagonale -  
DIN934, Inox A2



NIN

Dado autofrenante ,  
Inox A2



SHW

Rondella semplice ,  
Inox A2



CHC

Vite a testa cava  
esagonale CHC,  
Acciaio classe 12.19