

Cerniera **invisibile** acciaio o **inox** Stock Inx

CHINV Montaggio ad incasso o sporgente

- Cerniera invisibile a scomparsa




- Apertura 90°
- Materiale :
Acciaio zincato con perni
e bielletta in inox 430
Inox 316L

Vantaggi


- Invisibile a porta chiusa

Montaggio



- Per montaggio ad incasso o sporgente
- Per montaggio a destra o a sinistra
- Per montaggio con asse verticale
o orizzontale



Montaggio porta ad incasso



Montaggio porta sporgente



SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 6+ | 20+ | 50+ |
|-----|--------|-----|------|--------------|
| Sc. | Prezzo | -5% | -10% | Su richiesta |

| Codice | Materiale | Finzione | A | B | C | Massa (g) | Prezzo unit. | |
|---------------|-----------|----------|----|----|----|-----------|--------------|---------|
| | | | | | | | Stock* | 1 à 5 |
| CHINV-4429 | acciaio | zingué | 44 | 29 | 32 | 64 | ✓ | 18,51 € |
| CHINV-4429/SS | Inox 316L | brut | 44 | 29 | 32 | 64 | - | 31,04 € |

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...




RPctcss
Ruota girevole a foro centrale, Inox - Poliammide - a doppio bloccag...



BTE
Tenditore automatico universale, Per applicazioni correnti



GG1
Ingranaggio dritto rettificato, Acciaio trattato



PRFbou
Sistema di chiusura, Pulsante apriporta di emergenza



PR105
Piede fissabile con snodo - poliammide, Ø 103




PDM_PDV
, by metal detectors



MDB_MTB
Ingranaggio conico in plastica stampata, 2:1



PTA80
Piede snodato con base stampata Ø80, Ø 80



RPPM
Cinghia aperta al metro tipo RPP, RPP8 Poliuretano armatura



SHN
Dado esagonale - DIN934, Acciaio (Class 6[8])



DCG
Ventosa, silicone



ACL-PLAngle
Elementi di giunzione, Collegamento angolare

Prodotti correlati



CHINV
Cerniera invisibile, Invisibile - Apertura 90°



CHINV2
Cerniera invisibile, Invisibile - Apertura fino a 125°



CHA1056_U4
Cerniera ad avvitare, Sezione 40X40