

Cerniera **invisibile** acciaio o **inox** Stock Inx

CHINV Montaggio ad incasso o sporgente

- Cerniera invisibile a scomparsa




- Apertura 90°
- Materiale :
Acciaio zincato con perni
e bielletta in inox 430
Inox 316L

Vantaggi


- Invisibile a porta chiusa

Montaggio



- Per montaggio ad incasso o sporgente
- Per montaggio a destra o a sinistra
- Per montaggio con asse verticale
o orizzontale



Montaggio porta ad incasso



Montaggio porta sporgente



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Materiale	Finzione	A	B	C	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. 1 à 5
CHINV-4429	acciaio	zingué	44	29	32	64	✓	18,51 €
CHINV-4429/SS	Inox 316L	brut	44	29	32	64	-	31,04 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



FBL4004_K32

Spazzola al metro,
Polipropilene nero
striato (PP)



TPR

Madrevite a passo
lungo, Madrevite sola-
fino a 40mm di corsa
per rot...



RFK58B

Riduttore ipoide inox,
fino a 500 Nm



GMK17_BR

Morsetto porta guide,
Conico singolo



PSG125S

Ingranaggio dritto di
precisione, Inox 316



V3RA

Volantino a tre razze,
Poliammide




AC

Piastrina di riscontro,
15mm



LOQ

Accessori per porte,
Fermaporte a scatto



B

Ingranaggio conico -
Acciaio 60C40, 1:1




APB_BOU

Asse per morsetti,
Tappo di sicurezza



PDM_PDV

Detectable plastic
palm grip, blue



B

Ingranaggio conico -
Acciaio 60C40, 1:1

Prodotti correlati



CHINV

Cerniera invisibile,
Invisibile - Apertura
90°



CHINV2

Cerniera invisibile,
Invisibile - Apertura
fino a 125°



CHA1056_U4

Cerniera ad avvitare,
Sezione 40X40