

Cerniera **invisibile** acciaio o **inox** Stock Inx

CHINV Montaggio ad incasso o sporgente

- Cerniera invisibile a scomparsa




- Apertura 90°
- Materiale :
Acciaio zincato con perni
e bielletta in inox 430
Inox 316L

Vantaggi


- Invisibile a porta chiusa

Montaggio



- Per montaggio ad incasso o sporgente
- Per montaggio a destra o a sinistra
- Per montaggio con asse verticale
o orizzontale



Montaggio porta ad incasso



Montaggio porta sporgente



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Materiale	Finzione	A	B	C	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. 1 à 5
CHINV-4429	acciaio	zingué	44	29	32	64	✓	18,51 €
CHINV-4429/SS	Inox 316L	brut	44	29	32	64	-	31,04 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...




LVT

Mini martinetto motorizzato 4A, 4 ampere




BABA

Perno autobloccante, Acciaio



PO

Maniglia a ponte - Multi-settore, Foro cieco maschiato



TBV

Tavola di posizionamento verticale manuale, 20kg



PRF_FIX_UNI

Fissaggio, universale



EBC

Dado cieco Hygienic Design®, Compatto



SLB

Pistoncino a molla, acciaio classe 5.8



ACLBT5

Sistema di chiusura per profili alluminio, Spessore per blocca porta...



E60

Riduttore a rinvio angolare, da 4.50 a



CHARcav

Cerniera a molla, to install



UCFL_SS

Cuscinetto a flangia ovale tutto inox, Inox



CAP882

Catena a tapparella, Larga serie 882

Prodotti correlati



CHINV

Cerniera invisibile, Invisibile - Apertura fino a 90°



CHINV2

Cerniera invisibile, Invisibile - Apertura fino a 125°