



Riduttore a ruota e vite senza fine

Coppia fino a 980 Nm

CHM110

- **Rapporti da 7,5:1 a 100:1**
- Con flangia B5 per IEC100/112 per rapporti da 7,5:1 a 60:1
- Con flangia B5 per IEC90 per rapporti da 80:1 a 100:1
- Gioco in uscita: NC
- Velocità massima in entrata: 2800 g/min
- Velocità max. in uscita: vedere CHMR110
- Materiali:
 - Corpo: ghisa
 - Vite: acciaio trattato CR20
 - Ruota: bronzo CuSn12 (mozzo ghisa G500)
- Lubrificazione con olio sintetico ISO VG320
- Massa: 35 kg




Accessori

- Albero in uscita **CHM110-X e CHM110-DX**
- Braccio di reazione **CHM110-BR**

Info

- Vedere Scheda tecnica



Coppia in uscita (Nm: valori indicativi)

Rapporti	7,5:1	10:1	15:1	20:1	25:1	30:1	40:1	50:1	60:1	80:1	100:1
VELOCITÀ	1400	540	580	650	635	660	715	690	650	610	505
IN INGRESSO	900	640	705	740	720	740	830	780	740	675	550
(g/min)	500	780	840	890	850	890	980	920	870	770	645

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc. Prezzo	-20%	-20%	Su richiesta

Codice	Rapporto di riduzione	Flangia in ingresso	ØD	ØC	ØP	ØE	Irreversibilità	Prezzo unit.
CHM110-7	7,5:1	100/112B5	28	180	215	250	no	785,30 €
CHM110-10	10:1	100/112B5	28	180	215	250	no	785,30 €
CHM110-15	15:1	100/112B5	28	180	215	250	no	785,30 €
CHM110-20	20:1	100/112B5	28	180	215	250	no	785,30 €
CHM110-25	25:1	100/112B5	28	180	215	250	no	785,30 €
CHM110-30	30:1	100/112B5	28	180	215	250	no	785,30 €
CHM110-40	40:1	100/112B5	28	180	215	250	no	785,30 €
CHM110-50	50:1	100/112B5	28	180	215	250	no	785,30 €
CHM110-60	60:1	100/112B5	28	180	215	250	no	785,30 €
CHM110-80	80:1	90B5	24	130	165	200	Incerta	785,30 €
CHM110-100	100:1	90B5	24	130	165	200	Incerta	785,30 €

Dimensioni in mm


Altri prodotti...



J51
Riduttore coassiale a treni paralleli, da 0.13 a 0.49 - a treni para...



BOX-TOR-MAX
Valigetta di guarnizioni toriche in nitrile, 2.90 x 1.78mm a 82.14 x...



TIFbout
Tirante tutto filetto - DIN976A, Acciaio



FF30
Riduttore ad alberi paralleli, da 21.50 a 83 Nm



QNUP
Cuscinetto a singola corona di rulli cilindrici, Anello interno con ...



PP35
Riduttore a ruota e vite senza fine, da 2.20 a 4.10 Nm



CHB
Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 22 Nm



RURp
Ruota fissa con piastra, Poliuretano - Mozzo alluminio (Ultra scorre...



H1
Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Acciaio 20NCD2



MDB_MTB
Ingranaggio conico in plastica stampata, 3:1



CQA20
Slitta di regolazione miniatura, 20



DTR
Pignone tendicatena, Ruota dentata in acciaio

Prodotti correlati



CHMX_CHMDX
Albero per riduttore a ruota e vite senza fine CHMR e CHM, Albero se...



CHMR
Braccio di reazione, Braccio di reazione per riduttori CHM e CHMR