




Riduttore a ruota e vite senza fine

Coppia fino a 28 Nm


CHM30

- Rapporti da 7,5:1 a 80:1
- Con flangia B14 per IEC56
- Gioco in uscita: NC
- Velocità massima in entrata: 2800 g/min
- Velocità max. in uscita: vedere CHMR30
- Materiali:
 - Corpo: alluminio
 - Vite: acciaio trattato
 - Ruota: bronzo (mozzo in ghisa)
- Lubrificazione con olio sintetico ISO VG320
- Massa: 1,2 kg



Accessori

- Albero in uscita **CHM30-X** e **CHM30-DX**
- Braccio di reazione **CHM30-BR**



Coppia in uscita (Nm: valori indicativi)

Rapporti	7,5:1	10:1	15:1	20:1	25:1	30:1	40:1	50:1	60:1	80:1
2800	12	12	12	11	15	14	13	12	11	10
1400	17	17	17	17	20	19	17	16	15	12
VELOCITÀ IN INGRESSO 900 (g/min)	19	19	19	19	22	20	19	17	16	14
500	23	23	23	22	28	25	22	20	18	16

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	3+	6+
Sc. Prezzo	-20%	Su richiesta	Su richiesta

Codice	Rapporto di riduzione	Flangia in ingresso	ØD	ØC	ØP	ØE	Irreversibilità	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 2
								✓	€
CHM30-7	7,5:1	56B14	9	50	65	80	no	-	132,58 €
CHM30-10	10:1	56B14	9	50	65	80	no	✓	132,58 €
CHM30-15	15:1	56B14	9	50	65	80	no	✓	132,58 €
CHM30-20	20:1	56B14	9	50	65	80	no	✓	132,58 €
CHM30-25	25:1	56B14	9	50	65	80	no	✓	132,58 €
CHM30-30	30:1	56B14	9	50	65	80	Incerta	⚠	132,58 €
CHM30-40	40:1	56B14	9	50	65	80	Incerta	-	132,58 €
CHM30-50	50:1	56B14	9	50	65	80	Incerta	✓	132,58 €
CHM30-60	60:1	56B14	9	50	65	80	si	✓	132,58 €
CHM30-80	80:1	56B14	9	50	65	80	si	✓	132,58 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



VHTM

Hexagonal headed bolt Hygienic Design®, Inox



MET

Cuscinetto cilindrico, Bronzo autolubrificante METAFRAM




CLG2

Ingranaggio dritto in plastica stampata, Nylon stampato



BAG-MISS

Anello di serraggio con intaglio e maniglia a leva, Inox



BOX-TOR-TOOL

Valigetta di guarnizioni toriche in nitrile, Extraction tools



VDSCB

Bloccaggio scorrevole per la regolazione, Piastrini di base per il blo...



T5M T10M

Cinghia aperta al metro tipo T, T5 Poliuretano armatura in acciaio



CHML63

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 138 Nm - Con limitatore ...



ZG0

Ingranaggio dritto in plastica, Plastica



VT

Limitatore di coppia ad attrito Vari-Tork®,



ACLEPP

Angolare, 4 fori



RTE

Rotex®, elastico, acciaio

Prodotti correlati



CHMX_CHMDX

Albero per riduttore a ruota e vite senza fine CHMR e CHM, Albero se...



CHMR

Braccio di reazione, Braccio di reazione per riduttori CHM e CHMR



PF30

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 8.80 Nm



CHT

Motore AC asincrono trifase, 0.12 a 0.22kW