




Riduttore a ruota e vite senza fine

Coppia fino a 57 Nm


CHM40

- **Rapporti da 7,5:1 a 100:1**
- Con flangia B14 per IEC63
- Gioco in uscita: NC
- Velocità massima in entrata: 2800 g/min
- Velocità max. in uscita: vedere CHMR40
- Materiali:
 - Corpo: alluminio
 - Vite: acciaio trattato 20CR
 - Ruota: bronzo CuSn12 (mozzo ghisa G500)
- Lubrificazione con olio sintetico ISO VG320
- Massa: 2,3 kg



Accessori

- Albero in uscita **CHM40-X** e **CHM40-DX**
- Braccio di reazione **CHM40-BR**



Coppia in uscita (Nm: valori indicativi)

Rapporti	7,5:1	10:1	15:1	20:1	25:1	30:1	40:1	50:1	60:1	80:1	100:1
VELOCITÀ 1400	27	26	30	28	27	33	30	30	27	24	22
IN INGRESSO 900	43	43	44	43	43	48	44	41	38	35	31
(g/min) 500	52	52	54	53	51	57	52	48	45	40	35

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	3+	6+
Sc. Prezzo	-20%	Su richiesta	Su richiesta

Codice	Rapporto di riduzione	Flangia in ingresso	ØD	ØC	ØP	ØE	Irreversibilità	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 2
CHM40-7	7,5:1	63B14	11	60	75	90	no	✓	160,04 €
CHM40-10	10:1	63B14	11	60	75	90	no	✓	160,04 €
CHM40-15	15:1	63B14	11	60	75	90	no	-	160,04 €
CHM40-20	20:1	63B14	11	60	75	90	no	✓	160,04 €
CHM40-25	25:1	63B14	11	60	75	90	no	-	160,04 €
CHM40-30	30:1	63B14	11	60	75	90	no	✓	160,04 €
CHM40-40	40:1	63B14	11	60	75	90	no	✓	160,04 €
CHM40-50	50:1	63B14	11	60	75	90	Incerta	✓	160,04 €
CHM40-60	60:1	63B14	11	60	75	90	Incerta	✓	160,04 €
CHM40-80	80:1	63B14	11	60	75	90	si	✓	160,04 €
CHM40-100	100:1	63B14	11	60	75	90	si	✓	160,04 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



SDB

Pistoncino a molla -
Supporto, fissaggio
perpendicolare alla
serratura



SEV

Attrezzo di bloccaggio
a tirante, A tirante
verticale - inox



BOX-TOR-C

Valigetta di
guarnizioni toriche in
nitrile, 3.00 x 1.50mm
a 30.20 x...



T39_T49

Molla di trazione al
metro acciaio, al
metro



PPG

Pistoncino a molla,
Con flangia di
fissaggio orizzontale



BPHfclip

Sfera portante, Anello
di fissaggio -
montaggio dall'alto




COA-COG

Staffa di montaggio
per molla a gas,
Staffa di montaggio
piana per f...



PSG05

Ingranaggio dritto di
precisione, Acciaio
35NCD6 pretrattato




PTR

Pignone tendicatena,
Per applicazioni
correnti



CPAS

Asta snodata con
fermo di sicurezza,
Apertura verso l'alto



GPB55

Impugnatura sferica
femmina filettata,
Inox 304



GB-RA

Ingranaggio dritto
ottone, Ottone
CuZn39Pb3

Prodotti correlati



CHMX_CHMDX

Albero per riduttore a
ruota e vite senza fine
CHMR e CHM, Albero
se...



CHMBR

Braccio di reazione,
Braccio di reazione
per riduttori CHM e
CHMR



PF40

Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino
a 18 Nm



CHT

Motore AC asincrono
trifase, 0.18 a 0.55kW