



Riduttore a ruota e vite senza fine

Coppia fino a 107 Nm


CHM50

- **Rapporti da 7,5:1 a 100:1**
- Con flangia B14 per IEC71
- Gioco in uscita: NC
- Velocità massima in entrata: 2800 g/min
- Velocità max. in uscita: vedere CHMR50
- Materiali:
 - Corpo: alluminio
 - Vite: acciaio trattato 20CR
 - Ruota: bronzo CuSn12 (mozzo ghisa G500)
- Lubrificazione con olio sintetico ISO VG320
- Massa: 3,5 kg



Accessori

- Albero in uscita **CHM50-X** e **CHM50-DX**
- Braccio di reazione **CHM50-BR**



Coppia in uscita (Nm: valori indicativi)

Rapporti	7,5:1	10:1	15:1	20:1	25:1	30:1	40:1	50:1	60:1	80:1	100:1
VELOCITÀ	2800	51	53	56	52	51	63	58	52	49	39
IN INGRESSO	1400	70	71	73	72	69	83	75	72	67	54
(g/min)	900	83	83	83	76	74	89	81	76	71	55
	500	102	102	102	92	90	107	97	90	82	64

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	3+	6+
Sc.	Prezzo -20%	Su richiesta	

Codice	Rapporto di riduzione			ØD	ØC	ØP	ØE	Irreversibilità	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 2
	Flangia in ingresso									
CHM50-7	7,5:1	71B14	14	70	85	105	no	✓	206,34 €	
CHM50-10	10:1	71B14	14	70	85	105	no	✓	206,34 €	
CHM50-15	15:1	71B14	14	70	85	105	no	✓	206,34 €	
CHM50-20	20:1	71B14	14	70	85	105	no	✓	206,34 €	
CHM50-25	25:1	71B14	14	70	85	105	no	-	206,34 €	
CHM50-30	30:1	71B14	14	70	85	105	no	✓	206,34 €	
CHM50-40	40:1	71B14	14	70	85	105	no	✓	206,34 €	
CHM50-50	50:1	71B14	14	70	85	105	Incerta	✓	206,34 €	
CHM50-60	60:1	71B14	14	70	85	105	Incerta	✗	206,34 €	
CHM50-80	80:1	71B14	14	70	85	105	sì	✓	206,34 €	
CHM50-100	100:1	71B14	14	70	85	105	sì	✓	206,34 €	

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



DILC
Indexing plunger with
cam, with cam



RBN
Ruota, Rivestimento
in gomma - nucleo in
polipropilene



PPJ
Pistoncino a molla,
Con flangia di
fissaggio orizzontale



HCA
Grano magnetico con
esagono incassato,
Acciaio



BLHB50
Rinvio angolare ad
albero cavo, fino a 30
Nm



EMR
Volantino zigrinato a
serraggio rapido,
Zigrinato




AFM
Cuscinetto a collare,
Polimero alimentare



NJM
Connettore rinvio
d'angolo, Multiplo



CM_CO
Attrezzi Hygienic
Usit® and Hygienic
Design®, Protective



PCS50K
Pignone a catena
dentatura temprata,
12.7mm (DIN08B-1)



UCF
Cuscinetto a flangia
quadrata in ghisa,
Ghisa



J53
Riduttore coassiale a
treni paralleli, da 0.27
a 0.90 - a treni para...


Prodotti correlati



CHMX_CHMDX
Albero per riduttore a
ruota e vite senza fine
CHMR e CHM, Albero
se...



CHMBR
Braccio di reazione,
Braccio di reazione
per riduttori CHM e
CHMR



PF45
Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a
40 Nm



PF55
Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a
57 Nm