





- **Rapporti da 7,5:1 a 100:1**
- Con flangia B14 per IEC80 per rapporti 7,5:1 a 30:1
- Con flangia B14 per IEC71 per rapporti 40:1 a 100:1
- Gioco in uscita: NC
- Velocità massima in entrata: 2800 g/min
- Velocità max. in uscita: vedere CHMR63
- Materiali:
  - Corpo: alluminio
  - Vite: acciaio trattato 20CR
  - Ruota: bronzo CuSn12 (mozzo ghisa G500)
- Lubrificazione con olio sintetico ISO VG320
- Massa: 6,2 kg



### Accessori

- Albero in uscita **CHM63-X** e **CHM63-DX**
- Braccio di reazione **CHM63-BR**



### Coppia in uscita (Nm: valori indicativi)

Rapporti	7,5:1	10:1	15:1	20:1	25:1	30:1	40:1	50:1	60:1	80:1	100:1	
VELOCITÀ 1400	2800	92	96	102	99	91	119	107	99	94	84	73
IN INGRESSO	900	150	152	154	147	136	174	159	144	137	127	123
(g/min)	500	183	184	186	177	163	198	184	172	159	136	127

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	3+	6+
Sc. Prezzo	-20%	Su richiesta	Su richiesta

Codice	Rapporto di riduzione	Flangia in ingresso	ØD	ØC	ØP	ØE	Irreversibilità	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 2
CHM63-7	7,5:1	80B14	19	80	100	120	no	-	292,34 €
CHM63-10	10:1	80B14	19	80	100	120	no	-	292,34 €
CHM63-15	15:1	80B14	19	80	100	120	no	↗	292,34 €
CHM63-20	20:1	80B14	19	80	100	120	no	↗	292,34 €
CHM63-25	25:1	80B14	19	80	100	120	no	-	292,34 €
CHM63-30	30:1	80B14	19	80	100	120	no	✓	292,34 €
CHM63-40	40:1	71B14	14	70	85	105	no	✓	292,34 €
CHM63-50	50:1	71B14	14	70	85	105	incerta	✓	292,34 €
CHM63-60	60:1	71B14	14	70	85	105	incerta	✓	292,34 €
CHM63-80	80:1	71B14	14	70	85	105	si	✓	292,34 €
CHM63-100	100:1	71B14	14	70	85	105	si	✓	292,34 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...




HSSss

Vite a spalla di precisione inox ISO7379, Inox ISO 7379



PW\_PWG1

Vite senza fine di precisione, Inox



LAT4

Attuatore lineare a motore 4A, 4 ampere



BPM

Pressore a molla con intaglio e puntale a sfera, Inox 303



HG8-ECO

Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio C45



PTAF100-PAMF100

Piede fissabile con base lamiera Ø100, Ø 100



ESCON

Accessori per variatori di velocità 5A, Kit 4 cavi motore DC



PNA\_R

Giunto elastico PERIFLEX, Collare di ricambio



DOMI120

Kit di raccordo, Kit di raccordo XY



PCM

Impugnatura cilindrica fissa, Impugnatura non girevole



HTD14M\_55

Puleggia dentata di trasmissione tipo HTD, HTD14 Ghisa



RGS

Giunto senza gioco Rotex® GS, da 0.5 a 190Nm

## Prodotti correlati



CHMX\_CHMDX

Albero per riduttore a ruota e vite senza fine CHMR e CHM, Albero se...



CHMBR

Braccio di reazione, Braccio di reazione per riduttori CHM e CHMR



PF60

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 118 Nm



CHT

Motore AC asincrono trifase, 1.1 a 1.85kW