



Riduttore a ruota e vite senza fine

Coppia fino a 298 Nm


CHM75

- **Rapporti da 7,5:1 a 100:1**
- Con flangia B14 per IEC90 per rapporti da 7,5:1 a 15:1
- Con flangia B14 per IEC80 per rapporti da 20:1 a 100:1
- Gioco in uscita: NC
- Velocità massima in entrata: 2800 g/min
- Velocità max. in uscita: vedere CHMR75
- Materiali:
 - Corpo: alluminio
 - Vite: acciaio trattato 20CR
 - Ruota: bronzo CuSn12 (mozzo ghisa G500)
- Lubrificazione con olio sintetico ISO VG320
- Massa: 8,5 kg



Accessori

- Albero in uscita **CHM75-X** e **CHM75-DX**
- Braccio di reazione **CHM75-BR**



Coppia in uscita (Nm: valori indicativi)

Rapporti	7,5:1	10:1	15:1	20:1	25:1	30:1	40:1	50:1	60:1	80:1	100:1
2800	129	144	148	158	148	119	168	146	144	129	118
VELOCITÀ 1400	184	194	198	209	198	159	228	209	198	188	178
IN INGRESSO 900	214	228	234	234	214	174	258	218	209	198	186
(g/min)	500	258	268	278	284	254	198	298	248	238	214

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc. Prezzo	-20%	Su richiesta	Su richiesta

Codice	Rapporto di riduzione	Flangia in ingresso	ØD	ØC	ØP	ØE	Irreversibilità	Stock*	Prezzo unit.
CHM75-7	7,5:1	90B14	24	95	115	140	no	↗	390,49 €
CHM75-10	10:1	90B14	24	95	115	140	no	↗	390,49 €
CHM75-15	15:1	90B14	24	95	115	140	no	-	390,49 €
CHM75-20	20:1	80B14	19	80	100	120	no	-	390,49 €
CHM75-25	25:1	80B14	19	80	100	120	no	✓	390,49 €
CHM75-30	30:1	80B14	19	80	100	120	no	-	390,49 €
CHM75-40	40:1	80B14	19	80	100	120	no	↗	390,49 €
CHM75-50	50:1	80B14	19	80	100	120	incerta	✓	390,49 €
CHM75-60	60:1	80B14	19	80	100	120	incerta	↗	390,49 €
CHM75-80	80:1	80B14	19	80	100	120	incerta	✓	390,49 €
CHM75-100	100:1	80B14	19	80	100	120	sì	✓	390,49 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



AT5M AT10M

Cinghia aperta al metro tipo AT, AT10
Poliuretano armatura in acciaio



MHMEP

Manovella ad impugnatura girevole, Prealesata



G3-ECO

Ingranaggio dritto acciaio - serie ECO, Acciaio C45



BWU

Guida lineare di precisione, da 1510 N a 10500 N



PRF_BP

Maniglia e battuta per porta, Arresto per porta a battente



KKP-AR

Manicotto a sfere inclinate, Carichi elevati / -20° +200°



DB

Ingranaggio conico - Acciaio 60C40, 2:1



PT880

Pignone di trazione, Serie 880



CPAS-H

Squadra pieghevole, Per carico pesante



HTD8M_50

Puleggia dentata di trasmissione tipo



CHAR

Cerniera a molla, avvitabile



LACM_SS

Leva a camma inox, Femmina

Prodotti correlati




CHMX_CHMDX

Albero per riduttore a ruota e vite senza fine CHMR e CHM, Albero se...



CHMBR

Braccio di reazione, Braccio di reazione per riduttori CHM e CHMR



PF70

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 164 Nm