






Braccio di reazione

CHM_{BR}

Per riduttori CHM e CHMR

- Da assemblare in uscita sui riduttori CHM e CHMR
- Il punto di ancoraggio dei bracci di reazione è dotato di un cuscinetto anti-vibrazioni
- Materiale : acciaio zincato



SCONTI PER QUANTITÀ [Ⓐ]

Qtà	1+	6+	20+	40+
Sc.	Prezzo	-15%	-20%	Su richiesta

SCONTI PER QUANTITÀ [Ⓑ]

Qtà	1+	2+	6+	15+
Sc.	Prezzo	-5%	-15%	Su richiesta

Codice	L	R	F	H	ØE	A	B	ØC	ØD	ØP	Massa (kg)	Stock	Prezzo Unit. da 1 a 5
CHM30-BR	85	15	24,0	14	8	38	138	65	7	55	0,18	✓	Ⓐ 9,77 €
CHM40-BR	100	18	31,5	14	10	44	162	75	7	60	0,24	✓	Ⓐ 11,47 €
CHM50-BR	100	18	38,5	14	10	50	168	85	9	70	0,27	✓	Ⓐ 12,99 €
CHM63-BR	150	18	49,0	14	10	55	223	95	9	80	0,57	✓	Ⓐ 17,88 €
CHM75-BR	200	30	47,5	25	20	70	300	115	9	95	1,10	✓	Ⓑ 29,18 €
CHM90-BR	200	30	57,5	25	20	80	310	130	11	110	1,26	✓	Ⓑ 42,32 €
CHM110-BR	250	35	62,0	30	25	100	385	165	11	130	1,92	-	Ⓑ 56,83 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



CDR

Per perno autobloccante, Cavo di ritengo



T39_T49

Molla di trazione al metro acciaio, al metro



PSG15

Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 35NCD6 pretrattato



GP

Chiusura a leva molla a trazione compensata, Con porta-lucchetto



PAT123

Piede snodato con base lamiera Ø123, Ø 123



IN1

Ingranaggio interno, Acciaio 20NCD2



VML

Volantino a lobi, Vite di pressione



NT61

Riduttore coassiale a treni paralleli, da 5 a 14 Nm - a treni parall...



SSB

Ingranaggio conico inox, 1:1



PITA

Pistoncino a molla, con maniglia a T



BLHT20

Rinvio angolare a T, da 0.66 a 1.77 Nm



CHA35

Cerniera ad avvitare, Hinge

Prodotti correlati



CHMR30

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 28 Nm



CHM30

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 28 Nm