


CHMR110

Coppia fino a 980 Nm

- **Rapporti da 7,5:1 a 100:1**
- Gico in uscita: NC
- Velocità massima in entrata: 2800 g/min
- Materiali:
 - Corpo: ghisa
 - Vite: acciaio trattato 20CR
 - Ruota: bronzo CuSn12 (mozzo ghisa G500)
- Lubrificazione con olio sintetico ISO VG320
- Massa: 35 kg




Accessori

- Albero in uscita **CHM110-X** e **CHM110-DX**
- Braccio di reazione **CHM110-BR**

Info

- Vedere Scheda tecnica



Coppia in uscita (Nm: valori indicativi)

Rapporti	7,5:1	10:1	15:1	20:1	25:1	30:1	40:1	50:1	60:1	80:1	100:1
VELOCITÀ	2800	380	430	480	475	490	540	520	490	465	380
IN INGRESSO	900	640	705	740	720	740	830	780	740	675	550
(g/min)	500	780	840	890	850	890	980	920	870	770	645

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-20%	Su richiesta

Codice	Rapporto di riduzione	Velocità max. in ingresso (g/min)	Velocità max. in uscita (g/min)	Resa a 900 g/min	Irreversibilità	Prezzo unit.
CHMR110-7	7,5:1	2800	373,33	NC	no	785,30 €
CHMR110-10	10:1	2800	280,00	NC	no	785,30 €
CHMR110-15	15:1	2800	186,66	NC	no	785,30 €
CHMR110-20	20:1	2800	140,00	NC	no	785,30 €
CHMR110-25	25:1	2800	112,00	NC	no	785,30 €
CHMR110-30	30:1	2800	93,33	NC	no	785,30 €
CHMR110-40	40:1	2800	70,00	NC	no	785,30 €
CHMR110-50	50:1	2800	56,00	NC	no	785,30 €
CHMR110-60	60:1	2800	46,66	NC	no	785,30 €
CHMR110-80	80:1	2800	35,00	NC	incerta	785,30 €
CHMR110-100	100:1	2800	28,00	NC	incerta	785,30 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



ES

Support base (tripod),
Plastic




OP6

Indicatore di posizione
digitale (N. di giri), 5
cifre



SLB5

Pistoncino a molla,
Tutto inox



CYS

Anello di arresto
interno DIN472,
interno DIN 472



E50

Riduttore a rinvio
angolare, da 3 a 41
Nm



FF50

Riduttore ad alberi
paralleli, da 111 a 425
Nm



UCFL PBT

Supporto a flangia
ovale con cuscinetto,
Polimero e inox



MBF

Manicotto filettato di
bloccaggio, Montaggio
e regolazione rapidi



PSG05S

Ingranaggio dritto di
precisione, Inox 316



CHTRP

Riduttore a rinvio
angolare a L o a T,
fino a 75,7 Nm



LF

Cuscinetti a sfere -
Accessorio, Ghiera di
regolazione



DER90

Motore inox AC
asincrono da 1,1 a
1,5kW, 1.1 a 1.5kW

Prodotti correlati



CHMX_CHMDX

Albero per riduttore a
ruota e vite senza fine
CHMR e CHM, Albero
se...



CHMBR

Braccio di reazione,
Braccio di reazione
per riduttori CHM e
CHMR