



CHMR30

Coppia fino a 28 Nm

- **Rapporti da 7,5:1 a 80:1**
- Gioco in uscita: NC
- Velocità massima in entrata: 2800 g/min
- Materiali:
 - Corpo: alluminio
 - Vite: acciaio trattato
 - Ruota: bronzo (mozzo in ghisa)
- Lubrificazione con olio sintetico ISO VG320
- Massa: 1,2 kg

Accessori

- Albero in uscita **CHM30-X** e **CHM30-DX**
- Braccio di reazione **CHM30-BR**



Coppia in uscita (Nm : valori)

Rapporti	7,5:1	10:1	15:1	20:1	25:1	30:1	40:1	50:1	60:1	80:1
VELOCITÀ IN	12	12	12	11	15	14	13	12	11	10
INGRESSO (g/min)	1400	17	17	17	20	19	17	16	15	12
INGRESSO (g/min)	900	19	19	19	22	20	19	17	16	14
INGRESSO (g/min)	500	23	23	23	28	25	22	20	18	16

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	3+	6+
Sc.	Prezzo -20%	Su richiesta	

Codice	Rapporto di riduzione	Velocità max. in ingresso (g/min)	Velocità max. in uscita (g/min)	Resa a 900 g/min (%)	Irreversibilità	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 2
CHMR30-7	7,5:1	2800	373,33	NC	no	✓	132,58 €
CHMR30-10	10:1	2800	280,00	NC	no	✓	132,58 €
CHMR30-15	15:1	2800	186,66	NC	no	✓	132,58 €
CHMR30-20	20:1	2800	140,00	NC	no	-	132,58 €
CHMR30-25	25:1	2800	112,00	NC	no	✓	132,58 €
CHMR30-30	30:1	2800	93,33	NC	incerta	-	132,58 €
CHMR30-40	40:1	2800	70,00	NC	incerta	✓	132,58 €
CHMR30-50	50:1	2800	56,00	NC	incerta	✓	132,58 €
CHMR30-60	60:1	2800	46,66	NC	sì	✓	132,58 €
CHMR30-80	80:1	2800	35,00	NC	sì	✓	132,58 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



NPTR10
Connettore rinvio d'angolo, Regolabile



PRF_PL_9090
Elementi di giunzione, Piastra di fissaggio - 90x90 mm



B_ECO
Ingranaggio conico - Acciaio C43 - ECO, 1:1



CHML63
Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 138 Nm - Con limitatore ...



NIN
Dado autofrenante , Acciaio



NK27
Guida mini Drylin® N, Larghezza 27 mm




BABreglable
Perno autobloccante, Regolabile



AT10-32ECO
Puleggia dentata di posizionamento tipo AT, Serie economica - AT10 a...



LVT
Mini martinetto motorizzato 4A, 4 ampere



PX_PO
Maniglia - movimentazione manuale, standard



GLP
Volantino a 6 lobi, Tecnopolimero - Acciaio



BOX-TOR-DRING
Valigetta di guarnizioni toriche in nitrile, Flange seals

Prodotti correlati



CHMX_CHMDX
Albero per riduttore a ruota e vite senza fine CHMR e CHM, Albero se...



CHMBR
Braccio di reazione, Braccio di reazione per riduttori CHM e CHMR



P30
Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 8.80 Nm