



CHMR40

Coppia fino a 57 Nm

- **Rapporti da 7,5:1 a 100:1**
- Gioco in uscita: NC
- Velocità massima in entrata: 2800 g/min
- Materiali:
 - Corpo: alluminio
 - Vite: acciaio trattato 20CR
 - Ruota: bronzo CuSn12 (mozzo ghisa G500)
- Lubrificazione con olio sintetico ISO VG320
- Massa: 2,3 kg

Accessori

- Albero in uscita **CHM40-X** e **CHM40-DX**
- Braccio di reazione **CHM40-BR**



Coppia in uscita (Nm: valori indicativi)

Rapporti	7,5:1	10:1	15:1	20:1	25:1	30:1	40:1	50:1	60:1	80:1	100:1
2800	27	26	30	28	27	33	30	30	27	24	22
VELOCITÀ 1400	39	39	39	38	39	44	40	38	35	32	28
IN INGRESSO 900	43	43	44	43	43	48	44	41	38	35	31
(g/min) 500	52	52	54	53	51	57	52	48	45	40	35

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	3+	6+
Sc.	Prezzo -20%	Su richiesta	

Codice	Rapporto di riduzione	Velocità max. in ingresso (g/min)	Velocità max. in uscita (g/min)	Resa a 900 g/min (%)	Irreversibilità	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 2
CHMR40-7	7,5:1	800	373,33	NC	no	✓	160,04 €
CHMR40-10	10:1	2800	280,00	NC	no	✓	160,04 €
CHMR40-15	15:1	2800	186,66	NC	no	✓	160,04 €
CHMR40-20	20:1	2800	140,00	NC	no	✓	160,04 €
CHMR40-25	25:1	2800	112,00	NC	no	✓	160,04 €
CHMR40-30	30:1	2800	93,33	NC	no	✓	160,04 €
CHMR40-40	40:1	2800	70,00	NC	no	✓	160,04 €
CHMR40-50	50:1	2800	56,00	NC	Incerta	-	160,04 €
CHMR40-60	60:1	2800	46,66	NC	Incerta	✓	160,04 €
CHMR40-80	80:1	2800	35,00	NC	sì	✓	160,04 €
CHMR40-100	100:1	2800	28,00	NC	sì	✓	160,04 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



ZBconique

Ingranaggio conico in plastica, 1:1



RFK48C

Riduttore ipoide inox, fino a 350 Nm



D-PAR_SS

Piedino antivibrante parabolico, inox



BLHB30

Rinvio angolare ad albero cavo, fino a 4.47 Nm



DOG319

Motoriduttore DC 12V e 24V DC, da 4 a 9 Nm



CHAuss

Cerniera ad avvitare, 270°



CHMR50

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 107 Nm



BOXbeta

Box kit di spine beta, Box kit - beta



DOMI120

Accessori di collegamento, Leva di serraggio



G2

Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2



Q1

Cuscinetto orientabile a sfere, Acciaio



ACL

Elementi di giunzione, Angolare semicircolare

Prodotti correlati



CHMX_CHMDX

Albero per riduttore a ruota e vite senza fine CHMR e CHM, Albero se...



CHMBR

Braccio di reazione, Braccio di reazione per riduttori CHM e CHMR



P40

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 118 Nm



CHV

Motovariatore meccanico, da 0,18 a 1,5kW