


CHMR63

Coppia fino a 196 Nm

- **Rapporti da 7,5:1 a 100:1**
- Gioco in uscita: NC
- Velocità massima in entrata: 2800 g/min
- Materiali:
 - Corpo: alluminio
 - Vite: acciaio trattato 20CR
 - Ruota: bronzo CuSn12 (mozzo ghisa G500)
- Lubrificazione con olio sintetico ISO VG320
- Massa: 6,2 kg

Accessori

- Albero in uscita **CHM63-X** e **CHM63-DX**
- Braccio di reazione **CHM63-BR**



Coppia in uscita (Nm: valori indicativi)

Rapporti	7,5:1	10:1	15:1	20:1	25:1	30:1	40:1	50:1	60:1	80:1	100:1
VELOCITÀ	1400	127	129	139	134	129	159	144	134	129	121
IN INGRESSO	900	150	152	154	147	136	174	159	144	137	127
(g/min)	500	183	184	186	177	163	198	184	172	159	136

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	3+	6+
Sc. Prezzo	-	-20%	Su richiesta

Codice	Rapporto di riduzione	Velocità max.		Resa a 900 g/min (%)	Irreversibilità	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 2
		in ingresso (g/min)	in uscita (g/min)				
CHMR63-7	7,5:1	2800	373,33	NC	no	✓	292,34 €
CHMR63-10	10:1	2800	280,00	NC	no	✓	292,34 €
CHMR63-15	15:1	2800	186,66	NC	no	✓	292,34 €
CHMR63-20	20:1	2800	140,00	NC	no	✓	292,34 €
CHMR63-25	25:1	2800	112,00	NC	no	✓	292,34 €
CHMR63-30	30:1	2800	93,33	NC	no	✓	292,34 €
CHMR63-40	40:1	2800	70,00	NC	no	✓	292,34 €
CHMR63-50	50:1	2800	56,00	NC	Incerta	-	292,34 €
CHMR63-60	60:1	2800	46,66	NC	Incerta	✓	292,34 €
CHMR63-80	80:1	2800	35,00	NC	sì	✓	292,34 €
CHMR63-100	100:1	2800	28,00	NC	sì	✓	292,34 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



RHT

Ruota alte temperature, fino a 200kg



ZAm

Albero per guida lineare, Acciaio temprato



SLV

Attrezzo di bloccaggio a leva verticale, A leva verticale - acciaio



R203

Molla per stampi ISO10243, Leggero



VDSQ

Bloccaggio scorrevole per la regolazione, Bloccaggio rapido per prof...



M1

Coppia ruota e vite senza fine, Plastica lavorata (delrin)



PLS

Distanziatore cilindrico, Inox 303



BKGS

Giunto senza gioco Gerwah®, da 1.2 a 450Nm




RFK48B

Riduttore ipoide inox, fino a 350 Nm



GP

Chiusura a leva molla a trazione



CYS

Anello di arresto interno DIN472,



BABTV

Ball lock pins lockable, Stainless steel

Prodotti correlati

(GP22-GP23)



CHMX_CHMDX

Albero per riduttore a ruota e vite senza fine CHMR e CHM, Albero se...



CHMBR

Braccio di reazione, Braccio di reazione per riduttori CHM e CHMR



P60

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 118 Nm