



## CHMR75

Coppia fino a 298 Nm

- **Rapporti da 7,5:1 a 100:1**
- Gioco in uscita: NC
- Velocità massima in entrata: 2800 g/min
- Materiali:
  - Corpo: alluminio
  - Vite: acciaio trattato 20CR
  - Ruota: bronzo CuSn12 (mozzo ghisa G500)
- Lubrificazione con olio sintetico ISO VG320
- Massa: 8,5 kg

### Accessori

- Albero in uscita **CHM75-X** e **CHM75-DX**
- Braccio di reazione **CHM75-BR**



### Coppia in uscita (Nm: valori indicativi)

Rapporti	7,5:1	10:1	15:1	20:1	25:1	30:1	40:1	50:1	60:1	80:1	100:1
2800	129	144	148	158	148	119	168	146	144	129	118
VELOCITÀ	1400	184	194	198	209	198	159	228	209	198	188
IN INGRESSO	900	214	228	234	234	214	174	258	218	209	198
(g/min)	500	258	268	278	284	254	198	298	248	238	214

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo -20%	Su richiesta	Su richiesta

Codice	Rapporto di riduzione	Velocità max. in ingresso (g/min)	Velocità max. in uscita (g/min)	Resa a 900 g/min (%)	Irreversibilità	Stock*	Prezzo unit.
CHMR75-7	7,5:1	2800	373,33	NC	no	✓	390,49 €
CHMR75-10	10:1	2800	280,00	NC	no	✓	390,49 €
CHMR75-15	15:1	2800	186,66	NC	no	-	390,49 €
CHMR75-20	20:1	2800	140,00	NC	no	✓	390,49 €
CHMR75-25	25:1	2800	112,00	NC	no	-	390,49 €
CHMR75-30	30:1	2800	93,33	NC	no	✓	390,49 €
CHMR75-40	40:1	2800	70,00	NC	no	✓	390,49 €
CHMR75-50	50:1	2800	56,00	NC	Incerta	✓	390,49 €
CHMR75-60	60:1	2800	46,66	NC	Incerta	✓	390,49 €
CHMR75-80	80:1	2800	35,00	NC	Incerta	✓	390,49 €
CHMR75-100	100:1	2800	28,00	NC	sì	✓	390,49 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...




RUR  
Ruota, Poliuretano -  
Mozzo alluminio (Ultra  
scorrevole)



CHB  
Riduttore a ruota e  
vite senza fine, fino a  
22 Nm



SLB  
Pistoncino a molla,  
acciaio classe 5.8



RPP  
Piastra di giunzione  
per cinghia RPP,  
RPP14



BVR  
Battute a vite  
regolabile, Acciaio



WS16  
Binario Drylin® W,  
Binario



EHD08-3  
Riduttore coassiale,  
da 20 a 50 Nm



YG0  
Ingranaggio dritto  
PRESTAZIONE, Acciaio  
35NCD6



CAP820  
Catena a tapparella  
dritta, Stretta serie  
820



BEAB  
Manopola, stella,  
antibatterico



KB\_WW  
Manicotto chiuso a  
sfere di precisione,  
Economica



PSG1  
Ingranaggio dritto di  
precisione, Acciaio  
35NCD6 pretrattato

## Prodotti correlati



CHMX\_CHMDX  
Albero per riduttore a  
ruota e vite senza fine  
CHMR e CHM, Albero  
se...



CHMBR  
Braccio di reazione,  
Braccio di reazione  
per riduttori CHM e  
CHMR



P70  
Riduttore a ruota e  
vite senza fine, fino a  
164 Nm