


CHMR90


Coppia fino a 540 Nm

- **Rapporti da 7,5:1 a 100:1**
- Gioco in uscita: NC
- Velocità massima in entrata: 2800 g/min
- Materiali:
 - Corpo: alluminio
 - Vite: acciaio trattato 20CR
 - Ruota: bronzo CuSn12 (mozzo ghisa G500)
- Lubrificazione con olio sintetico ISO VG320
- Massa: 12 kg



Accessori

- Albero in uscita **CHM90-X** e **CHM90-DX**
- Braccio di reazione **CHM90-BR**



Coppia in uscita (Nm: valori indicativi)

Rapporti	7,5:1	10:1	15:1	20:1	25:1	30:1	40:1	50:1	60:1	80:1	100:1
2800	208	234	258	258	248	308	274	264	244	224	198
VELOCITÀ	1400	288	308	358	354	338	408	358	338	318	284
IN INGRESSO	900	338	368	418	388	368	458	408	388	346	314
(g/min)	500	408	434	438	468	438	540	478	448	398	364

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-20%	Su richiesta

Codice	Rapporto di riduzione	Velocità max. in ingresso (g/min)	Velocità max. in uscita (g/min)	Resa a 900 g/min (%)	Irreversibilità	Stock*	Prezzo unit.
CHMR90-7	7,5:1	2800	373,33	NC	No	-	509,62 €
CHMR90-10	10:1	2800	280,00	NC	No	✓	509,62 €
CHMR90-15	15:1	2800	186,66	NC	No	-	509,62 €
CHMR90-20	20:1	2800	140,00	NC	No	✓	509,62 €
CHMR90-25	25:1	2800	112,00	NC	No	-	509,62 €
CHMR90-30	30:1	2800	93,33	NC	No	✓	509,62 €
CHMR90-40	40:1	2800	70,00	NC	No	✓	509,62 €
CHMR90-50	50:1	2800	56,00	NC	No	✓	509,62 €
CHMR90-60	60:1	2800	46,66	NC	Incerta	✓	509,62 €
CHMR90-80	80:1	2800	35,00	NC	Incerta	✓	509,62 €
CHMR90-100	100:1	2800	28,00	NC	sì	✓	509,62 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



E60

Riduttore a rinvio
angolare, da 4.50 a
62 Nm



DKONSL

Piedino antivibrante
conico silicone,
Fissaggio maschio



RURT

Ruota girevole a foro
centrale, Poliuretano -
Mozzo alluminio
(Ultra...



CHT

Motore AC asincrono
trifase, 0.55 a 1.1kW



GMK17_BR

Morsetto porta guide,
Conico doppio



PLN

Distanziatore
cilindrico,
termoplastica



TMR

Tenditore rigido,
Manuale



GSI_A

Vite di regolazione per
molla a gas, Vite di
regolazione



PW_PWG25

Vite senza fine di
precisione, Acciaio



GCH

Guida lineare a sfere -
Sfere inox, Carello -
da 514 N a 16700 N



H02SS

Giunto cardanico
semplice ad aghi -
inox, Sollecitazioni



TS01_TW01

Guida lineare su
binario Drylin® T, fino
al 7000 N

Prodotti correlati



CHMX_CHMDX

Albero per riduttore a
ruota e vite senza fine
CHMR e CHM, Albero
se...



CHMBR

Braccio di reazione,
Braccio di reazione
per riduttori CHM e
CHMR