Catena dritta a maglie lunghe

Acc

CHN A norma NFE26020 e DIN5685C

- ***Catena in acciaio zincato venduta in scatola (Chainbox)***


Applicazioni

- *Attrezzatura, messa in sicurezza, segnaletica...*

Info.

- *Da non utilizzarsi in nessun caso come catena di sollevamento*





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-10%	-20%	Su richiesta

Riferimenti	Toro ØT	P	E	Carico d'uso indicativo (kg)	Lunghezza/chainbox (metro)	Massa/chainbox (kg)	Prezzo unit. da 1 a 5
CHN-2/B	2,0	22	4	25	25	1,56	23,54 €
CHN-2.5/B	2,5	24	5	40	25	2,53	26,40 €
CHN-3/B	3,0	26	6	60	25	3,70	33,14 €
CHN-3.5/B	3,5	28	7	75	25	5,30	42,66 €
CHN-4/B	4,0	32	8	100	25	6,70	49,00 €
CHN-4.5/B	4,5	34	9	125	25	8,90	57,26 €
CHN-5/B	5,0	35	10	155	25	10,00	64,50 €
CHN-6/B	6,0	42	12	230	25	15,70	93,16 €
CHN-7/B	7,0	49	14	300	25	21,40	126,01 €
CHN-8/B	8,0	52	16	400	10	11,60	65,52 €

Catena dritta inox a maglie lunghe

A norma NFE26020 e DIN5685C

CHNss

- ***Catena inox 316 venduta in scatola (Chainbox)***


Applicazioni

- *Attrezzatura, messa in sicurezza, segnaletica...*

Info.

- *Da non utilizzarsi in nessun caso come catena di sollevamento*





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-10%	-20%	Su richiesta

Riferimenti	Toro ØT	P	E	Carico d'uso indicativo (kg)	Lunghezza/chainbox (metro)	Massa/chainbox (kg)	Prezzo unit. da 1 a 5
CHN-2/SS/B	2,0	22	4	25	25	1,49	78,02 €
CHN-2.5/SS/B	2,5	24	5	40	25	2,54	114,92 €
CHN-3/SS/B	3,0	26	6	60	25	3,74	165,03 €
CHN-4/SS/B	4,0	32	8	100	25	6,83	276,13 €
CHN-5/SS/B	5,0	35	10	155	25	10,64	430,77 €
CHN-6/SS/B	6,0	42	12	230	25	15,62	629,76 €
CHN-8/SS/B	8,0	52	16	400	10	11,28	430,77 €

Altri prodotti...



DOMI80

Kit di raccordo, Kit di raccordo XY



D-PAR_SS

Piedino antivibrante parabolico, inox



UCP_PBT

Cuscinetto ritto polimero inox, polimero e inox



GTCSS

Rullo tendicinghia, Per ambienti aggressivi



YG2

Ingranaggio dritto PRESTAZIONE, Acciaio 35NCD6



BSM

Pressore a molla con esagono incassato, corpo e spina inox 303



PNA_R

Giunto elastico PERIFLEX, Collare di ricambio



DKN

Giunto a soffietto Gerwah®, da 0.4 a 10Nm



DOMI80

Accessori di collegamento, Leva di




AC

Piastrina di riscontro, 15mm



BETASS

Copiglia beta, Beta



B

Ingranaggio conico - Acciaio 60C40, 1:1

Prodotti correlati



MRASSeco

Maglia rapida economica, Inox



MRA_SS

Maglia rapida, Inox



CHN_CHNSS

Catena dritta a maglie lunghe, Acciaio zincato



PPCss

Piastrina con anello, Inox