

# Catena dritta a maglie lunghe

Acc

CHN

A norma NFE26020 e DIN5685C

- Catena in acciaio zincato venduta in scatola (Chainbox)

## Applicazioni


- Attrezzatura, messa in sicurezza, segnaletica...

## Info.

- Da non utilizzarsi in nessun caso come catena di sollevamento



**NUOVO!**



## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo -10%-20%			Su richiesta

Riferimenti	Toro ØT	P	E	Carico d'uso indicativo (kg)	Lunghezza/chainbox (metro)	Massa/chainbox (kg)	Prezzo unit. da 1 a 5
CHN-2/B	2,0	22	4	25	25	1,56	23,54 €
CHN-2.5/B	2,5	24	5	40	25	2,53	26,40 €
CHN-3/B	3,0	26	6	60	25	3,70	33,14 €
CHN-3.5/B	3,5	28	7	75	25	5,30	42,66 €
CHN-4/B	4,0	32	8	100	25	6,70	49,00 €
CHN-4.5/B	4,5	34	9	125	25	8,90	57,26 €
CHN-5/B	5,0	35	10	155	25	10,00	64,50 €
CHN-6/B	6,0	42	12	230	25	15,70	93,16 €
CHN-7/B	7,0	49	14	300	25	21,40	126,01 €
CHN-8/B	8,0	52	16	400	10	11,60	65,52 €

- Catena inox 316 venduta in scatola (Chainbox)

### Applicazioni


- Attrezzatura, messa in sicurezza, segnaletica...

### Info.

- Da non utilizzarsi in nessun caso come catena di sollevamento



**NUOVO!**



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo -10% -20%			Su richiesta

Riferimenti	Toro ØT	P	E	Carico d'uso indicativo (kg)	Lunghezza/chainbox (metro)	Massa/chainbox (kg)	Prezzo unit. da 1 a 5
CHN-2/SS/B	2,0	22	4	25	25	1,49	78,02 €
CHN-2.5/SS/B	2,5	24	5	40	25	2,54	114,92 €
CHN-3/SS/B	3,0	26	6	60	25	3,74	165,03 €
CHN-4/SS/B	4,0	32	8	100	25	6,83	276,13 €
CHN-5/SS/B	5,0	35	10	155	25	10,64	430,77 €
CHN-6/SS/B	6,0	42	12	230	25	15,62	629,76 €
CHN-8/SS/B	8,0	52	16	400	10	11,28	430,77 €

## Altri prodotti...




HBM  
Guida su semi-binari,  
Boccola di regolazione



NT63  
Riduttore coassiale a  
treni paralleli, da 8 to  
20 Nm - a treni paral...



KB\_WW  
Manicotto chiuso a  
sfere di precisione,  
Economica



GLT3-76  
Guide telescopiche  
acciaio, Estensione  
totale



ACL-PL  
Elementi di giunzione,  
Piastra di fissaggio -  
86x86 mm



BLHM60  
Rinvio angolare, fino a  
70 Nm



BAG0  
Anello di bloccaggio,  
Inox



HW\_HT  
Guida su semi-binari,  
Binario



PITA  
Pistoncino a molla,  
con maniglia a T



BLHT60  
Rinvio angolare a T,  
da 26 a 70 Nm



H2  
Ingranaggio elicoidale  
ad assi incrociati a  
90°, Plastica lavorata  
...



COA-COG  
Staffa di montaggio  
per molla a gas,  
Staffa di montaggio  
piana per s...

## Prodotti correlati



MRA  
Maglia rapida, Acciaio



MRAeco  
Maglia rapida  
economica, Acciaio



WSS  
Gancio a S  
simmetrica, Acciaio



CHNrb  
Catena segnaletica  
rossa e bianca,  
Acciaio