

**New**

# Catena **segnaletica** rossa e bianca

## A maglie lunghe

## CHNRB


- Catena in acciaio venduta in confezioni da 25metri
- In acciaio colore rosso e bianco

### Utilizzo

- Delimitazione di zone

### Info

- Da non utilizzare mai come catena di sollevamento

**NUOVO!**

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	3+	10+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice	Tore			Carico di utilizzo indicativo (kg)	Lunghezza/chainbox (metro)	Massa/chainbox (kg)	Prezzo unit. da 1 a 2
	ØT	P	E				
CHN-5/RB/B	5	35	10	155	25	10,50	123,13 €

*Dimensioni in mm*

## Altri prodotti...



UTKswc  
Guida lineare Utilitrack®, Ruota di precisione a V in acciaio



FBL6000\_K13  
Spazzola al metro, Polipropilene nero striato (PP)



HBM  
Guida su semi-binari, Boccola di regolazione



CHTRP  
Riduttore a rinvio angolare a L o a T, fino a 9,1 Nm



PT882  
Pignone di trazione, Serie 882



ACLEFS  
Elementi di ancoraggio, Standard



GTCSS  
Rullo tendicinghia, Per ambienti aggressivi



PCLA\_T  
Maniglia a ripresa, Plastica



CLAT  
Maniglia a ripresa Hygienic Usit®, Inox



CHA1056\_U20  
Cerniera ad avvitare, Sezione 90X60



HG6-ECO  
Ingranaggio dritto acciaio - serie ECO, Acciaio C45



PWC  
Inserti filettati, Kit Powercoil - con o senza attrezzo di posa

## Prodotti correlati



CHN\_CHNSS  
Catena dritta a maglie lunghe, Acciaio zincato



MRA  
Maglia rapida, Acciaio



MAC  
Moschettone DIN5299 acciaio, Acciaio



PPCcs  
Piastrina con anello, Inox