

New

Catena **segnaletica** rossa e bianca

A maglie lunghe

CHNRB


- Catena in acciaio venduta in confezioni da 25metri
- In acciaio colore rosso e bianco

Utilizzo

- Delimitazione di zone

Info

- Da non utilizzare mai come catena di sollevamento

NUOVO!

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	3+	10+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice	Tore			Carico di utilizzo indicativo (kg)	Lunghezza/chainbox (metro)	Massa/chainbox (kg)	Prezzo unit. da 1 a 2
	QT	P	E				
CHN-5/RB/B	5	35	10	155	25	10,50	123,13 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



PO

Maniglia a ponte -
Multi-settore, Foro
liscio



IN1

Ingranaggio interno,
Acciaio 20NCD2



PAP

Maniglia e battuta per
porta, Maniglia
ergonomica



VR5Sss

Anello di
sollevamento,
Orientabile maschio
inox



VEL

Rotolo a strappo
fermacavi, cavi
elettrici e pneumatici



MO

Coppia ruota e vite
senza fine , Plastica
lavorata (delrin)



PSG08

Ingranaggio dritto di
precisione, Acciaio
35NCD6 pretrattato



BOX-TOR-G

Valigetta di
guarnizioni toriche in
nitrile, 3,00 x 1,50mm
a 30.20 x...



PGR

Impugnatura cilindrica
libera retraibile,
Retraibile



SLV

Attrezzo di bloccaggio
a leva verticale, A
leva verticale - inox



PW_PWG15

Vite senza fine di
precisione, Inox



CHM110

Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a
980 Nm

Prodotti correlati



CHN_CHNSS

Catena dritta a maglie
lunghe, Acciaio
zincato



MRA

Maglia rapida, Acciaio



MAC

Moschettone DIN5299
acciaio, Acciaio



PPCss

Piastrina con anello,
Inox