

**New**

# Catena **segnaletica** rossa e bianca

## A maglie lunghe

## CHNRB


- Catena in acciaio venduta in confezioni da 25metri
- In acciaio colore rosso e bianco

### Utilizzo

- Delimitazione di zone

### Info

- Da non utilizzare mai come catena di sollevamento

**NUOVO!**

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	3+	10+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice	Tore			Carico di utilizzo indicativo (kg)	Lunghezza/chainbox (metro)	Massa/chainbox (kg)	Prezzo unit. da 1 a 2
	QT	P	E				
CHN-5/RB/B	5	35	10	155	25	10,50	123,13 €

*Dimensioni in mm*

## Altri prodotti...



PSG125S  
Ingranaggio dritto di precisione, Inox 303



VEL  
Rotolo a strappo fermacavi, cavi elettrici e pneumatici



MSP38  
Inserto con piastrina a incollare Masterplate®, Cilindrico Ø38 con...



RJA11\_27  
Guarnizione in gomma, Diverso dall'aggancio



WING  
Dado ad alette per serraggio manuale, Acciaio (ANSI B18-17)



ACLAPA  
Sistema di chiusura, Battuta a calamita



BPTR  
Tappo per tubo tondo, Standard



WW10  
Guida Drylin® W, Carrello



LVT  
Mini martinetto motorizzato 1A, 1 ampere



YG1  
Ingranaggio dritto PRESTAZIONE, Acciaio 35NCD6



WS20  
Binario Drylin® W, Binario



T2  
Cinghia di posizionamento T, T2.5 Poliuretano armatura in acciaio

## Prodotti correlati



CHN\_CHNSS  
Catena dritta a maglie lunghe, Acciaio zincato



MRA  
Maglia rapida, Acciaio



MAC  
Moschettone DIN5299 acciaio, Acciaio



PPCcs  
Piastrina con anello, Inox