
Rinvio angolare a L o a T

Taille XS ★★★

CHTRB8


Coppia fino a 4,7Nm


- ***Rinvio angolare a* 1 o 2 uscite**
- Rapporto da 1:1 a 2:1
- Velocità max 3000 g/min
- Lubrificazione olio di sintesi
- Materiali:
  Carter: lega di alluminio
  Ingranaggi: acciaio 16CrN4
- T° d'utilizzo: da -20°C a +80°C



Info.


- Carico assiale max. : 210N
- Carico radiale max. a 7,5mm : 110N
- In caso di moltiplicazione, la velocità max in ingresso sarà 750 g/min per i rapporti 2:1





COPPIA IN USCITA (Nm: VALORE INDICATIVO)

Rapporti		1:1	2:1
VELOCITÀ IN INGRESSO (g/min)	3000	1,7	1,4
	2000	1,8	1,6
	1400	2,0	1,7
	800	2,3	2,0
	400	2,8	2,4
	200	3,3	2,8
	100	3,9	3,4
	50	4,7	4,0



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-15%	Su richiesta

Codice	Tipo	Rapporto	Ingresso	Uscita	Velocità max in ingresso (g/min)	Velocità max in uscita (g/min)	Massa (kg)	Stock*	Prezzo. unit
CHTRB8-1-1	1	1:1	A	B	3000	3000	0,3	✔	196,13 €
CHTRB8-2-1	2	1:1	A	C	3000	3000	0,3	✔	196,13 €
CHTRB8-3-2	3	2:1	A	B	3000	1500	0,3	✔	196,13 €
CHTRB8-4-2	4	2:1	A	C	3000	1500	0,3	-	196,13 €
CHTRB8-5-1	5	1:1	A	B-C	3000	3000	0,3	✔	206,11 €
CHTRB8-6-2	6	2:1	A	B-C	3000	1500	0,3	✔	206,11 €


**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Rinvio angolare a L o a T

Coppia fino a 16,5Nm


CHTRB15

- ***Rinvio angolare a 1 o 2 uscite***
- *Rapporto da 1:1 a 2:1*
- *Velocità max 3000 g/min*
- *Lubrificazione olio di sintesi*
- *Materiali:*
  Carter: lega di alluminio
  Ingranaggi: acciaio 16CrN4
- *T° d'utilizzo: da -20°C a +80°C*




Info.

- *Carico assiale max. : 410N*
- *Carico radiale max. a 17,5mm : 200N*
- *In caso di moltiplicazione, la velocità max in ingresso sarà 750 g/min per i rapporti 2:1*



COPPIA IN USCITA (Nm: VALORE INDICATIVO)

Rapporti		1:1	2:1
VELOCITÀ IN INGRESSO (g/min)	3000	5,9	5,2
	2000	6,6	5,8
	1400	7,2	6,3
	800	8,2	7,3
	400	9,8	8,7
	200	11,7	10,3
	100	13,9	12,3
	50	16,5	14,6



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-15%	Su richiesta

Codice	Tipo	Rapporto	Ingresso	Uscita	Velocità max in ingresso (g/min)	Velocità max in uscita (g/min)	Massa (kg)	Stock*	Prezzo. unit
CHTRB15-1-1	1	1:1	A	B	3000	3000	1,1	✔	255,30 €
CHTRB15-2-1	2	1:1	A	C	3000	3000	1,1	✔	255,30 €
CHTRB15-3-2	3	2:1	A	B	3000	1500	1,1	✔	255,30 €
CHTRB15-4-2	4	2:1	A	C	3000	1500	1,1	✔	255,30 €
CHTRB15-5-1	5	1:1	A	B-C	3000	3000	1,2	✔	266,24 €
CHTRB15-6-2	6	2:1	A	B-C	3000	1500	1,2	✔	266,24 €


**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Rinvio angolare a L o a T

CHTRB20


Coppia fino a 53,1Nm

- ***Rinvio angolare a 1 o 2 uscite***
- *Rapporto da 1:1 a 2:1*
- *Velocità max 3000 g/min*
- *Lubrificazione olio di sintesi*
- *Materiali:*
  Carter: lega di alluminio
  Ingranaggi: acciaio 16CrN4
- *T° d'utilizzo: da -20°C a +80°C*



Info.

- *Carico assiale max. : 760N*
- *Carico radiale max. a 25mm : 430N*
- *In caso di moltiplicazione, la velocità max in ingresso sarà 750 g/min per i rapporti 2:1*



COPPIA IN USCITA (Nm: VALORE INDICATIVO)

Rapporti	1:1	2:1
3000	19,1	15,3
2000	21,1	16,9
1400	23,1	18,5
VELOCITÀ 800	26,5	21,3
IN INGRESSO 400	31,6	25,3
(g/min) 200	37,5	30,1
100	44,6	35,7
50	53,1	42,5

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-15%	Su richiesta

Codice	Tipo	Rapporto	Ingresso	Uscita	Velocità max in ingresso (g/min)	Velocità max in uscita (g/min)	Massa (kg)	Stock*	Prezzo. unit
CHTRB20-1-1	1	1:1	A	B	3000	3000	3,4	✔	362,78 €
CHTRB20-2-1	2	1:1	A	C	3000	3000	3,4	-	362,78 €
CHTRB20-3-2	3	2:1	A	B	3000	1500	3,4	-	362,78 €
CHTRB20-4-2	4	2:1	A	C	3000	1500	3,4	✔	362,78 €
CHTRB20-5-1	5	1:1	A	B-C	3000	3000	3,5	✔	368,58 €
CHTRB20-6-2	6	2:1	A	B-C	3000	1500	3,5	✔	368,58 €


**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Rinvio angolare a L o a T

Coppia fino a 87,3Nm


CHTRB25

- ***Rinvio angolare a 1 o 2 uscite***
- *Rapporto da 1:1 a 2:1*
- *Velocità max 3000 g/min*
- *Lubrificazione olio di sintesi*
- *Materiali:*
  Carter: lega di alluminio
  Ingranaggi: acciaio 16CrN4
- *T° d'utilizzo: da -20°C a +80°C*




Info.

- *Carico assiale max. : 880N*
- *Carico radiale max. a 35mm : 490N*
- *In caso di moltiplicazione, la velocità max in ingresso sarà 750 g/min per i rapporti 2:1*



COPPIA IN USCITA (Nm: VALORE INDICATIVO)

Rapporti		1:1	2:1
VELOCITÀ IN INGRESSO (g/min)	3000	31,4	29,6
	2000	34,7	32,7
	1400	38,0	35,8
	800	43,7	41,1
	400	51,9	48,9
	200	61,8	58,2
	100	73,4	69,2
	50	87,3	82,3



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-15%	Su richiesta

Codice	Tipo	Rapporto	Ingresso	Uscita	Velocità max in ingresso (g/min)	Velocità max in uscita (g/min)	Massa (kg)	Prezzo. unit
CHTRB25-1-1	1	1:1	A	B	3000	3000	5,5	450,01 €
CHTRB25-2-1	2	1:1	A	C	3000	3000	5,5	450,01 €
CHTRB25-3-2	3	2:1	A	B	3000	1500	5,5	450,01 €
CHTRB25-4-2	4	2:1	A	C	3000	1500	5,5	450,01 €
CHTRB25-5-1	5	1:1	A	B-C	3000	3000	5,8	466,23 €
CHTRB25-6-2	6	2:1	A	B-C	3000	1500	5,8	466,23 €

Dimensioni in mm

Rinvio angolare a L o a T

Taille XS

CHTRP8


Coppia fino a 9,1Nm

- **Rinvio angolare a 1 o 2 uscite**
- Rapporto da 1:1 a 2:1
- Velocità max 3000 g/min
- Lubrificazione olio di sintesi
- Materiali:
  Carter: lega di alluminio
  Ingranaggi: acciaio 16CrN4
- T° d'utilizzo: da -20°C a +80°C



Info.

- Carico assiale max. : 280N
- Carico radiale max. a 10mm : 150N
- In caso di moltiplicazione, la velocità max in ingresso sarà 750 g/min per i rapporti 2:1



COPPIA IN USCITA (Nm: VALORE INDICATIVO)

Rapporti		1:1	2:1
VELOCITÀ IN INGRESSO (g/min)	3000	3,3	3,2
	2000	3,6	3,5
	1400	4,0	3,9
	800	4,5	4,4
	400	5,4	5,3
	200	6,4	6,3
	100	7,6	7,5
	50	9,1	8,9

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-15%	Su richiesta

Codice	Tipo	Rapporto	Ingresso	Uscita	Velocità max in ingresso (g/min)	Velocità max in uscita (g/min)	Massa (kg)	Stock*	Prezzo. unit
CHTRP8-1-1	1	1:1	A	B	3000	3000	0,6	✔	269,73 €
CHTRP8-2-1	2	1:1	A	C	3000	3000	0,6	-	269,73 €
CHTRP8-3-2	3	2:1	A	B	3000	1500	0,6	✔	304,66 €
CHTRP8-4-2	4	2:1	A	C	3000	1500	0,6	-	304,68 €
CHTRP8-5-1	5	1:1	A	B-C	3000	3000	0,6	✔	285,91 €
CHTRP8-6-2	6	2:1	A	B-C	3000	1500	0,6	-	323,44 €


*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Rinvio angolare a L o a T

Coppia fino a 34,5Nm


CHTRP14

- ***Rinvio angolare a* 1 o 2 *uscite***
- *Rapporto da* 1:1 *a* 3:1
- *Velocità max* 3000 *g/min*
- *Lubrificazione olio di sintesi*
- *Materiali:*
  Carter: lega di alluminio
  Ingranaggi: acciaio 16CrN4
- *T° d'utilizzo: da* -20°C *a* +80°C




Info.

- *Carico assiale max. :* 530N
- *Carico radiale max. a* 15*mm :* 300N
- *In caso di moltiplicazione, la velocità max in ingresso sarà* 750 *g/min per i rapporti* 2:1 *e* 500 *g/min per i rapporti* 3:1



COPPIA IN USCITA (Nm: VALORE INDICATIVO)

Rapporti		1:1	2:1	3:1
VELOCITÀ IN INGRESSO (g/min)	3000	12,4	12,2	9,9
	2000	13,7	13,5	10,9
	1400	15,0	14,7	12,0
	800	17,2	16,9	13,7
	400	20,5	20,1	16,3
	200	24,4	23,9	19,4
	100	29,0	28,5	23,1
	50	34,5	33,8	27,5



SCONTI PER QUANTITA

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-15%	Su richiesta

Codice	Tipo	Rapporto	Ingresso	Uscita	Velocità max in ingresso (g/min)	Velocità max in uscita (g/min)	Massa (kg)	Stock*	Prezzo. unit
CHTRP14-1-1	1	1:1	A	B	3000	3000	2	✔	326,80 €
CHTRP14-2-1	2	1:1	A	C	3000	3000	2	✔	326,80 €
CHTRP14-3-2	3	2:1	A	B	3000	1500	2	✔	350,54 €
CHTRP14-4-2	4	2:1	A	C	3000	1500	2	✔	350,54 €
CHTRP14-5-3	5	3:1	A	B	3000	1000	2	✔	358,61 €
CHTRP14-6-3	6	3:1	A	C	3000	1000	2	✔	358,61 €
CHTRP14-7-1	7	1:1	A	B-C	3000	3000	2	✔	358,61 €
CHTRP14-8-2	8	2:1	A	B-C	3000	1500	2	-	375,39 €
CHTRP14-9-3	9	3:1	A	B-C	3000	1000	2	✔	403,38 €


**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Rinvio angolare a L o a T

CHTRP14


Coppia fino a 28,8Nm

- ***Rinvio angolare a 1 o 2 uscite***
- *Rapporto da 1:1 a 3:1*
- *Velocità max 3000 g/min*
- *Lubrificazione olio di sintesi*
- *Materiali:*
  Carter: lega di alluminio
  Ingranaggi: acciaio 16CrN4
- *T° d'utilizzo: da -20°C a +80°C*




Info.

- *Carico assiale max. : 530N*
- *Carico radiale max. a 15mm : 300N*
- *In caso di moltiplicazione, la velocità max in ingresso sarà 750 g/min per i rapporti 2:1 e 500 g/min per i rapporti 3:1*



COPPIA IN USCITA (Nm: VALORE INDICATIVO)

Rapporti		1:1	2:1	3:1
VELOCITÀ IN INGRESSO (g/min)	3000	10,3	10,1	9,9
	2000	11,4	11,2	10,9
	1400	12,5	12,2	12,0
	800	14,4	14,1	13,7
	400	17,1	16,7	16,3
	200	20,3	19,9	19,4
	100	24,2	23,7	23,1
	50	28,8	28,1	27,5



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-15%	Su richiesta

Codice	Tipo	Rapporto	Ingresso	Uscita	Velocità max in ingresso (g/min)	Velocità max in uscita (g/min)	Massa (kg)	Stock*	Prezzo. unit
CHTRP14-10-1	10	1:1	A	B-C	3000	3000	2	✔	411,11 €
CHTRP14-11-2	11	2:1	A	B-C	3000	1500	2	✔	444,09 €
CHTRP14-12-3	12	3:1	A	B-C	3000	1000	2	✔	478,34 €


**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Rinvio angolare a L o a T

Coppia fino a 87,3Nm


CHTRP19

- ***Rinvio angolare a 1 o 2 uscite***
- *Rapporto da 1:1 a 3:1*
- *Velocità max 3000 g/min*
- *Lubrificazione olio di sintesi*
- *Materiali:*
  Carter: lega di alluminio
  Ingranaggi: acciaio 16CrN4
- *T° d'utilizzo: da -20°C a +80°C*



Info.

- *Carico assiale max. : 650N*
- *Carico radiale max. a 20mm : 450N*
- *In caso di moltiplicazione, la velocità max in ingresso sarà 750 g/min per i rapporti 2:1 e 500 g/min per i rapporti 3:1*



COPPIA IN USCITA (Nm: VALORE INDICATIVO)

Rapporti		1:1	2:1	3:1
VELOCITÀ IN INGRESSO (g/min)	3000	31,4	29,6	22,8
	2000	34,7	32,7	25,2
	1400	38,0	35,8	27,6
	800	43,7	41,1	31,7
	400	51,9	48,9	37,7
	200	61,8	58,2	44,9
	100	73,4	69,2	53,3
	50	87,3	82,3	63,4

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-15%	Su richiesta

Codice	Tipo	Rapporto	Ingresso	Uscita	Velocità max in ingresso (g/min)	Velocità max in uscita (g/min)	Massa (kg)	Stock*	Prezzo. unit
CHTRP19-1-1	1	1:1	A	B	3000	3000	4,5	-	478,19 €
CHTRP19-2-1	2	1:1	A	C	3000	3000	4,5	-	478,19 €
CHTRP19-3-2	3	2:1	A	B	3000	1500	4,5	✔	500,73 €
CHTRP19-4-2	4	2:1	A	C	3000	1500	4,5	-	500,70 €
CHTRP19-5-3	5	3:1	A	B	3000	1000	4,5	✔	523,41 €
CHTRP19-6-3	6	3:1	A	C	3000	1000	4,5	-	523,46 €
CHTRP19-7-1	7	1:1	A	B-C	3000	3000	4,5	✔	478,04 €
CHTRP19-8-2	8	2:1	A	B-C	3000	1500	4,5	-	507,85 €
CHTRP19-9-3	9	3:1	A	B-C	3000	1000	4,5	-	544,64 €


**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Rinvio angolare a L o a T

CHTRP19


Coppia fino a 75,7Nm


- ***Rinvio angolare a 1 o 2 uscite***
- *Rapporto da 1:1 a 3:1*
- *Velocità max 3000 g/min*
- *Lubrificazione olio di sintesi*
- *Materiali:*
  Carter: lega di alluminio
  Ingranaggi: acciaio 16CrN4
- *T° d'utilizzo: da -20°C a +80°C*



Info.

- *Carico assiale max. : 650N*
- *Carico radiale max. a 20mm : 450N*
- *In caso di moltiplicazione, la velocità max in ingresso sarà 750 g/min per i rapporti 2:1 e 500 g/min per i rapporti 3:1*





COPPIA IN USCITA (Nm: VALORE INDICATIVO)

Rapporti		1:1	2:1	3:1
VELOCITÀ IN INGRESSO (g/min)	3000	27,2	26,6	22,8
	2000	30,1	28,3	25,2
	1400	32,9	31,0	27,6
	800	37,9	35,6	31,7
	400	45,0	42,4	37,7
	200	53,5	50,4	44,9
	100	63,7	59,9	53,3
	50	75,7	71,3	63,4

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-15%	Su richiesta

Codice	Tipo	Rapporto	Ingresso	Uscita	Velocità max in ingresso (g/min)	Velocità max in uscita (g/min)	Massa (kg)	Stock*	Prezzo. unit
CHTRP19-10-1	10	1:1	A	B-C	3000	3000	4,5	✔	618,04 €
CHTRP19-11-2	11	2:1	A	B-C	3000	1500	4,5	-	730,39 €
CHTRP19-12-3	12	3:1	A	B-C	3000	1000	4,5	-	841,71 €


**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Rinvio angolare a L o a T

Coppia fino a 87,3Nm


CHTRP24

- ***Rinvio angolare a 1 o 2 uscite***
- *Rapporto da 1:1 a 3:1*
- *Velocità max 3000 g/min*
- *Lubrificazione olio di sintesi*
- *Materiali:*
  Carter: lega di alluminio
  Ingranaggi: acciaio 16CrN4
- *T° d'utilizzo: da -20°C a +80°C*



Info.

- *Carico assiale max. : 800N*
- *Carico radiale max. a 25mm : 600N*
- *In caso di moltiplicazione, la velocità max in ingresso sarà 750 g/min per i rapporti 2:1 e 500 g/min per i rapporti 3:1*



COPPIA IN USCITA (Nm: VALORE INDICATIVO)

Rapporti		1:1	2:1	3:1
VELOCITÀ IN INGRESSO (g/min)	3000	31,4	29,6	22,8
	2000	34,7	32,7	25,2
	1400	38,0	35,8	27,6
	800	43,7	41,1	31,7
	400	51,9	48,9	37,7
	200	61,8	58,2	44,9
	100	73,4	69,2	53,3
	50	87,3	82,3	63,4

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-15%	Su richiesta

Codice	Tipo	Rapporto	Ingresso	Uscita	Velocità max in ingresso (g/min)	Velocità max in uscita (g/min)	Massa (kg)	Stock*	Prezzo. unit
CHTRP24-1-1	1	1:1	A	B	3000	3000	4,5	✔	490,35 €
CHTRP24-2-1	2	1:1	A	C	3000	3000	4,5	-	841,71 €
CHTRP24-3-2	3	2:1	A	B	3000	1500	4,5	-	551,76 €
CHTRP24-4-2	4	2:1	A	C	3000	1500	4,5	-	551,76 €
CHTRP24-5-3	5	3:1	A	B	3000	1000	4,5	✔	593,86 €
CHTRP24-6-3	6	3:1	A	C	3000	1000	4,5	✔	593,88 €
CHTRP24-7-1	7	1:1	A	B-C	3000	3000	4,5	✔	539,79 €
CHTRP24-8-2	8	2:1	A	B-C	3000	1500	4,5	✔	584,79 €
CHTRP24-9-3	9	3:1	A	B-C	3000	1000	4,5	-	643,98 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*