

## CLAUSS

## Hygienic Usit®

### - Indexing lever with female thread and collar for a sealing washer

- EHEDG certification

- Material:

Stainless steel 1.4404 (316L)

Polished finish up to Ra<0.04

### Advantages


- Intended for use in hygienic environments. The completely sealed handle and a gasket prevent contamination inside the lever.
- In addition, the insert is fitted with a conical insert so that the screwed connection can be hygienically sealed to the sealing washer.
- The lever rotates freely when not in use.



### Accessory

- RDE sealing washers (cf. pages 37 à 39)

Apply pressure to engage the lever (safety feature)



### DISCOUNTS

Qty	1+	5+	10+
Disc. Net	-5%		On request

Part N°	ØX	T	ØD	ØD1	ØD2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	N° of teeth	Price each 1 to 4
CLA03M8/HUSS	M8	12	18	23,6	24,9	54,7	12,1	44	77	73,5	81,5	94	14,2	20	68,92 €
CLA03M10/HUSS	M10	15	22,3	23,6	24,9	54,7	12,1	44	77	73,5	81,5	94	14,2	20	69,96 €

All dimensions in mm

## Altri prodotti...



TBEBASE

Base plate for economic mini-table, Allows X-Y cross tables



VQTplq

Chiusura 1/4 di giro - Piastra di bloccaggio, Montaggio con controlod...



FF15

Riduttore ad alberi paralleli, da 2.20 a 10 Nm



ZBconique

Ingranaggio conico in plastica, 1:1



CHAR5050\_Z

Cerniera a molla, avvitabile



BOX-TOR-INCH

Valigetta di guarnizioni toriche in nitrile, For fasteners and fitting



PRFRTR

Elementi di giunzione, Giunto di collegamento trasversale



PTMC

Telescopio furniture foot, square plate




SBRtool

Chain tool, Drive chain maintenance



PGM52-M4

Maniglia a ponte, Alluminio



PTA40ssEB

Articulated foot whit sheet metal base



DIL

Pistoncino a molla, a leva

## Prodotti correlati



RDE-W

Rondella di tenuta Hygienic Usit®, Inox - EPDM bianco



RDE-B

Rondella di tenuta Hygienic Usit®, Stainless steel - EPDM blu



CLAT

Maniglia a ripresa Hygienic Usit®, Inox