

CLAUSS

Hygienic Usit®

- Indexing lever with female thread and collar for a sealing washer

- EHEDG certification

- Material:

Stainless steel 1.4404 (316L)

Polished finish up to Ra<0.04

Advantages


- Intended for use in hygienic environments. The completely sealed handle and a gasket prevent contamination inside the lever.
- In addition, the insert is fitted with a conical insert so that the screwed connection can be hygienically sealed to the sealing washer.
- The lever rotates freely when not in use.



Accessory

- RDE sealing washers (cf. pages 37 à 39)

Apply pressure to engage the lever (safety feature)



DISCOUNTS

Qty	1+	5+	10+
Disc. Net	-5%		On request


Part N°	ØX	T	ØD	ØD1	ØD2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	N° of teeth	Price each
															1 to 4
CLA03M8/HUSS	M8	12	18	23,6	24,9	54,7	12,1	44	77	73,5	81,5	94	14,2	20	68,92 €
CLA03M10/HUSS	M10	15	22,3	23,6	24,9	54,7	12,1	44	77	73,5	81,5	94	14,2	20	69,96 €

All dimensions in mm

Altri prodotti...



Spazzola cilindrica
modulare, Filo in
tampico



Cremaiglieria sezione
metrica, Acciaio



Maniglia a ponte -
Multi-settore, Foro
cieco maschiato



Ingranaggio dritto di
precisione, Acciaio
35NCD6 pretrattato



Articulated foot with
solid base foot Ø 40,
3000N



Ruota girevole con
piastra, Acciaio -
gomma grigia



Calettatore di
bloccaggio, Coppia
media/elevata



Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a
73 Nm



Pistoncino a molla,
inox



Manicotto di
riduzione, Esagonale -




Maniglia a ponte -
Multi-settore, Foro



Volantino pieno,
Poliammide

Prodotti correlati



Rondella di tenuta
Hygienic Usit®, Inox -
EPDM bianco



Rondella di tenuta
Hygienic Usit®,
Stainless steel - EPDM
blu



Maniglia a ripresa
Hygienic Usit®, Inox