Indexing lever with male thread and collar

Hygienic Usit®

CLATHUSS

- ***Indexing lever with male thread and collar for a sealing washer***
- *EHEDG certification*
- *Material:*
  Stainless steel 1.4404 (316L)
  Polished finish up to Ra<0.04



Advantages


- *Intended for use in hygienic environments. The completely sealed handle and a gasket prevent contamination inside the lever.*
- *In addition, the insert is fitted with a conical collar so that the screwed connection can be hygienically sealed to the sealing washer.*
- *The lever rotates freely when not in use.*

Accessory

- **RDE** *sealing washers*
  (cf. pages 37 à 39)

Apply pressure
to engage the lever
(safety feature)





DISCOUNTS

Qty	1+	5+	10+
Disc.	Net	-5%	On request

Part N°	ØX	L	ØD	ØD1	ØD2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	N° of teeth	Price each 1 to 4
CLA03T8/HUSS	M8	30	18	23,6	24,9	54,7	12,1	44	77	73,5	81,5	94	14,2	20	71,61 €
CLA03T10/HUSS	M10	40	22,3	23,6	24,9	54,7	12,1	44	77	73,5	81,5	94	14,2	20	75,22 €

All dimensions in mm


Altri prodotti...


BOX-TOR-INCH

Valigetta di guarnizioni toriche in nitrile, For fasteners and fitting


NCT

Giunto di collegamento, Ad angolo fisso


TR

Cremagliera sezione circolare, Inox - modulo 0,25-1,5


BOXbeta

Box kit di spine beta, Box kit - beta


T10_21_AL

Puleggia dentata di posizionamento tipo T, Serie economica - T10 all...


P30

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 8.80 Nm


RCC_RCX

Rondella sferica - DIN6319, convessa


AFSE


Perno di fissaggio, con chiusura a scatto


BOXdhx

Box kit di spine filettate DIN7979D, Box kit - estraibile DIN


NPTR10

Connettore rinvio d'angolo, Regolabile



GP

Chiusura a leva molla a trazione compensata, Con


CHTRB

Riduttore a rinvio angolare a L o a T, fino a 4,7 Nm

Prodotti correlati


RDE-W

Rondella di tenuta Hygienic Usit®, Inox - EPDM bianco


RDE-B

Rondella di tenuta Hygienic Usit®, Stainless steel - EPDM blu


CLA

Maniglia a ripresa Hygienic Usit®, Inox