

Modulo

Nylon 6 stampato

1,5




- Componente stampato
- Angolo di pressione 20°
- Materiale:
Nylon 6
Rinforzato con 30% fibre di vetro

Opzione

- Componenti non modificabili a nostra cura per realizzazioni speciali vedere cod. ZG, ZPG
- Prealesaggio grezzo da stampaggio.
Obbligatoria la rilavorazione a cura del cliente.
- **Prealesaggio fornito a titolo indicativo

ϕA^{**} : prealesaggio assolutamente da modificare

Fino a **-20%^{**}**



Serie eco

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	50+	100+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-25%	Su richiesta

Codice	N. di denti	Esterno ϕD	Primitivo ϕP	Mozzo ϕM	Prealesaggio	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 9
					non garantito ϕA^{**}		
CLG1.5-12	12	21,0	18,0	14	5	✓	2,88 €
CLG1.5-15	15	25,5	22,5	18	5	✓	2,94 €
CLG1.5-16	16	27,0	24,0	18	5	-	Su richiesta
CLG1.5-18	18	30,0	27,0	18	5	-	Su richiesta
CLG1.5-20	20	33,0	30,0	25	8	✓	3,71 €
CLG1.5-24	24	39,0	36,0	28	8	✓	4,06 €
CLG1.5-25	25	40,0	37,5	30	8	-	4,19 €
CLG1.5-28	28	45,0	42,0	30	8	-	Su richiesta
CLG1.5-30	30	48,0	45,0	35	12	✓	4,67 €
CLG1.5-32	32	51,0	48,0	35	12	-	Su richiesta
CLG1.5-36	36	57,0	54,0	35	16	✓	6,56 €
CLG1.5-38	38	60,0	57,0	35	16	-	Su richiesta
CLG1.5-40	40	63,0	60,0	40	16	✓	8,00 €
CLG1.5-42	42	66,0	63,0	45	16	-	Su richiesta
CLG1.5-45	45	70,5	67,5	45	16	-	Su richiesta
CLG1.5-50	50	78,0	75,0	45	16	✓	10,43 €
CLG1.5-54	54	84,0	81,0	50	20	-	Su richiesta
CLG1.5-55	55	85,5	82,5	50	20	-	Su richiesta
CLG1.5-60	60	93,0	90,0	60	20	✓	14,17 €
CLG1.5-65	65	100,0	97,5	60	20	-	Su richiesta
CLG1.5-70	70	108,0	105,0	60	20	✓	18,30 €



A scelta: qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione



CLG1.5-75 75 115,5 112,5 60 20 - Su richiesta

*Su tariffe 2017 - **Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...




UCFL
Cuscinetto a flangia
ovale in ghisa, Ghisa



BLHM60
Rinvio angolare, fino a
70 Nm



BZY
Antivibrante elastico
cilindrico, Acciaio



RPP14
Cinghia di
trasmissione RPP,
RPP14



UGCG
Unità di guida per
cilindrico, Colonna di
guida



MFB_MHB
Ingranaggio conico in
plastica stampata, 4:1



SERB
Interblocco di
sicurezza, Chiave
universale per
serratura a camme



MPB
Distanziatore
esagonale, Ottone



GMK17_RG
Morsetto di giunzione,
Per guida prodotto
laterale



PLN
Distanziatore
cilindrico,
termoplastica



HBM
Guida su semi-binari,
Boccola di regolazione



RFVcap
Coperchio di
protezione inox,
Coperchio di
protezione aperto

Prodotti correlati



ZG1
Ingranaggio dritto in
plastica, Plastica
lavorata (delrin)