

Modulo 2,5


Fino a
-20%^{}**

Nylon 6 stampato

- **Componente stampato**
- Angolo di pressione 20°
- Materiale:
Nylon 6
Rinforzato con 30% fibre di vetro

Opzione

- **Componenti non modificabili a nostra cura** per realizzazioni speciali vedere cod. **ZG, ZPG**
- Prealesaggio grezzo da stampaggio. Obbligatoria la rilavorazione a cura del cliente
- ****Prealesaggio fornito a titolo indicativo**



*ØA^{**}: prealesaggio assolutamente da modificare*



Serie economica

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	50+	100+
Sc.		-10%	-15%	-25%	Su richiesta

Codice	N. di Denti	Esterno ØD	Primitivo ØP	Mozzo ØM	Prealesaggio non garantito ØA ^{**}	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 9
CLG2.5-12	12	35,00	30,00	22	8	✓	4,76 €
CLG2.5-14	14	40,00	35,00	22	8	-	Su richiesta
CLG2.5-15	15	42,50	37,50	30	10	✓	5,18 €
CLG2.5-16	16	45,00	40,00	30	10	✓	6,36 €
CLG2.5-18	18	50,00	45,00	35	10	✓	7,07 €
CLG2.5-20	20	55,00	50,00	35	10	✓	7,42 €
CLG2.5-22	22	60,00	55,00	40	16	-	Su richiesta
CLG2.5-23	23	62,50	57,50	40	16	-	Su richiesta
CLG2.5-24	24	65,00	60,00	40	16	-	Su richiesta
CLG2.5-25	25	67,50	62,50	40	16	✓	11,26 €
CLG2.5-26	26	70,00	65,00	40	16	-	Su richiesta
CLG2.5-27	27	72,50	67,50	40	16	-	Su richiesta
CLG2.5-28	28	75,00	70,00	40	16	-	Su richiesta
CLG2.5-29	29	77,50	72,50	40	16	-	Su richiesta
CLG2.5-30	30	80,00	75,00	45	16	-	14,84 €
CLG2.5-32	32	85,00	80,00	50	16	-	Su richiesta
CLG2.5-35	35	92,50	87,50	50	16	-	16,99 €
CLG2.5-40	40	105,00	100,00	60	20	-	Su richiesta
CLG2.5-45	45	117,50	112,50	60	20	-	23,68 €
CLG2.5-50	50	130,00	125,00	60	20	✓	28,80 €
CLG2.5-57	57	147,50	142,50	60	20	-	Su richiesta
↓ A scelta: qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione ↓							
CLG2.5-62	62	160,00	155,00	60	25	-	Su richiesta

*Su tariffe 2017 - **Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



CQA30

Slitta di regolazione
miniatura, 30



ACL-PL

Elementi di giunzione,
Piastra di fissaggio -
176x86 mm



LVT

Mini martinetto
motorizzato 4A, 4
ampere



BPFL

Supporto a flangia
ovale con cuscinetto,
Lamiera



APBC

Supporto per sensore,
Tubo di collegamento
per morsetto



GDR880

Guida dritta, Serie
880 e 881



WING

Dado ad alette per
serraggio manuale,
Acciaio (ANSI B18-17)




GE14

Chiusura a leva, Con
porta-lucchetto



SVG

Chiusura a leva
regolabile, Corsa da



M2

Coppia ruota e vite
senza fine, Plastica



PRF_BR

Elementi di giunzione,
Flangia per profilato



RNAS1

Rotelle, Senza anello
interno

Prodotti correlati



ZG2

Ingranaggio dritto in
plastica, Plastica
lavorata (delrin)



YG2

Ingranaggio dritto
PRESTAZIONE, Acciaio
35NCD6