

# Ingranaggio dritto in plastica

## Modulo 2,0



Fino a  
**-20%\*\***


## Nylon 6 stampato

**Serie eco**

- **Componente stampato**
- Angolo di pressione 20°
- Materiale:  
Nylon 6  
Rinforzato con 30% fibre di vetro

### Opzione

- **Componenti non modificabili a nostra cura** per realizzazioni speciali vedere cod. **ZG, ZPG**
- Prealesaggio grezzo da stampaggio. Obbligatoria la rilavorazione a cura del cliente
- \*\*Prealesaggio fornito a titolo indicativo



$\phi A^{**}$ :  
prealesaggio assolutamente da modificare

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	50+	100+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-25%	Su richiesta

Codice	N. di denti	Esterno $\phi D$	Primitivo $\phi P$	Mozzo $\phi M$	Prealesaggio non garantito $\phi A^{**}$	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 9
CLG2-12	12	28	24	18	8	✓	3,61 €
CLG2-15	15	35	30	22	8	✓	3,77 €
CLG2-16	16	36	32	25	8	✓	4,41 €
CLG2-20	20	44	40	30	10	✓	5,15 €
CLG2-24	24	52	48	35	10	✓	6,68 €
CLG2-25	25	54	50	35	10	✓	7,07 €
CLG2-26	26	56	52	40	14	-	Su richiesta
CLG2-30	30	64	60	40	14	✓	8,73 €
CLG2-32	32	68	64	45	16	✓	9,18 €
CLG2-34	34	72	68	45	16	-	Su richiesta
CLG2-35	35	74	70	45	16	-	Su richiesta
CLG2-36	36	76	72	50	16	✓	11,96 €
CLG2-40	40	84	80	50	16	✓	13,95 €
CLG2-45	45	94	90	60	16	-	Su richiesta
CLG2-48	48	100	96	60	16	-	Su richiesta
CLG2-50	50	104	100	60	20	✓	16,99 €
CLG2-60	60	124	120	60	20	✓	21,56 €
CLG2-65	65	134	130	60	20	✓	22,01 €
CLG2-70	70	144	140	60	20	✓	23,55 €
CLG2-72	72	148	144	60	20	-	Su richiesta
CLG2-75	75	154	150	60	20	-	Su richiesta

↓ **A scelta: qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione** ↓

CLG2-78	78	160	156	60	25	-	Su richiesta
---------	----	-----	-----	----	----	---	--------------

\*\*Su tariffe 2017 - \*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



BPHClip

Sfera portante, Anello di fissaggio - montaggio dall'alto



SCA\_SS

Serracavo, Inox



RURt

Ruota girevole a foro centrale, Poliuretano - Mozzo alluminio (Ultra...



SLB

Pistoncino a molla, inox



CLQ

Cuscinetti a sfere - Accessorio, Spessori metallici centesimali a na...



PLM-C

Magnete piatto di fermo, Magnete di fermo piatto



PV1R

Braccio portaventosa orientabile, Serraggio standard



VDSQCB

Bloccaggio scorrevole per la regolazione, Piastra di base per profil...




BEAB

Manopola, stella, anti-bacterial



F7-SF-SM

Visualizzatore multifunzione,



STL

Guida con spazzola, Spazzola



M2

Coppia ruota e vite senza fine, Bronzo

## Prodotti correlati



ZG2

Ingranaggio dritto in plastica, Plastica lavorata (delrin)



CRM

Cremagliera in nylon stampato, Nylon